

# Pad eye on oval mounting plate

Sta


PPOSS

Stainless steel


- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application



## DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	C	ØD	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPO5-14/SS	5	14	15	45	35	4,5	2,8	13	21	0,019	✓	3,10 €
PPO6-16/SS	6	16	20	60	45	5	2,8	15	25	0,040	✓	4,80 €
PPO8-20/SS	8	20	26	80	60	5,5	2,8	23	33	0,065	✓	7,90 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



NCT  
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



Q6  
Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



AT10-25ECO  
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...



BPQ  
Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings



PTKFss  
Piede speciale agroalimentare, Dado cieco inox - norme 3A



EHD04  
Riduttore coassiale, da 3.4 a 7 Nm




VMS  
Volantino zigrinato, Zigrinato



HLA28  
Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



RBGpl  
Ruota fissa con piastra, Acciaio - gomma grigia



IN2  
Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



SBS\_L  
Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox



UTKswcr  
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio

## Prodotti correlati



TCC\_SS  
Tenditore, Inox



MRA\_SS  
Maglia rapida, Inox



CHN\_CHNSS  
Catena dritta a maglie lunghe, Inox



MACss  
Moschettone inox, Inox