

Pad eye on oval mounting plate

Sta


PPOSS

Stainless steel


- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application



DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	C	ØD	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPO5-14/SS	5	14	15	45	35	4,5	2,8	13	21	0,019	✓	3,10 €
PPO6-16/SS	6	16	20	60	45	5	2,8	15	25	0,040	✓	4,80 €
PPO8-20/SS	8	20	26	80	60	5,5	2,8	23	33	0,065	✓	7,90 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



FF10

Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm



DBL880

Rotella per catena, Serie 880 e 881



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



G3-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



PF15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



QTR

Cuscinetto a rulli conici, Acciaio



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 28,8 Nm



CHALss

Cerniera piana inox, Inox



PTKss

Piede speciale agroalimentare, Inox -



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato



NK17

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm

Prodotti correlati



TCC_SS

Tenditore, Inox



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Inox



MACss

Moschettone inox, Inox