



- Screwed mounting plate
- Material:
316 stainless steel



Typical application

DISCOUNTS


Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	ØB	C	ØD	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPR5-13/SS	5	13	33	20	4	2,8	13	21	0,023	✓	3,72 €
PPR6-17/SS	6	17	40	23	4,5	2,8	17	26	0,030	✓	5,35 €
PPR8-20/SS	8	20	50	29	5	2,8	22	33	0,068	-	8,47 €

Dimensions in mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



RDE-W

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco



PPF

Pistoncino a molla, con flangia




BABS

Perno autobloccante a sfere inox 630, Inox temprato



FRtool

Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posa



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



PSG15S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



KK

Chiavetta rettangolare, Acciaio



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



T2


Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina ino...

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



SCA_SS

Serracavo, Inox



MACss

Moschettone inox, Inox



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Inox