



- Screwed mounting plate
- Material:
316 stainless steel



Typical application

DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	ØB	C	ØD	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPR5-13/SS	5	13	33	20	4	2,8	13	21	0,023	✓	3,72 €
PPR6-17/SS	6	17	40	23	4,5	2,8	17	26	0,030	✓	5,35 €
PPR8-20/SS	8	20	50	29	5	2,8	22	33	0,068	-	8,47 €


Dimensions in mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 €/min
+ prix appel

Altri prodotti...



CLG3
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



LAT1
Attuatore lineare a
motore 1A, 1 ampere



BABss
Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



SBS_L
Giunzione per catena
al metro, Falsa maglia
- inox



AT5P_AT10P
Piastro di giunzione
per cinghia AT, AT5



TRM
Cremagliera sezione
circolare, Acciaio -
modulo 1-6



PCM
Impugnatura cilindrica
fissa, Impugnatura
non girevole



RAGFLOW
Rotaia a rulli
Floway2®, Rotaia a
rulli



SLB
Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



GE_ES
Snodo sferico,
acciaio/acciaio




KKSS
Chiavetta
rettangolare , Inox



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1

Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



SCA_SS
Serracavo, Inox



MACss
Moschettone inox,
Inox



CHN_CHNSS
Catena dritta a maglie
lunghe, Inox