



- Screwed mounting plate
- Material:  
316 stainless steel



Typical application

## DISCOUNTS


Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	ØB	C	ØD	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPR5-13/SS	5	13	33	20	4	2,8	13	21	0,023	✓	3,72 €
PPR6-17/SS	6	17	40	23	4,5	2,8	17	26	0,030	✓	5,35 €
PPR8-20/SS	8	20	50	29	5	2,8	22	33	0,068	-	8,47 €

Dimensions in mm

Fax **0 825 88 6000**  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

## Altri prodotti...



RPP5  
Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



DOMI80  
Accessori di collegamento, Leva di serraggio



BUH77  
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0.1 a 2 Nm



SSDB  
Ingranaggio conico inox, 2:1



PLM-C  
Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico



VRC1  
Staffa di bloccaggio 1 lato, 1 lato



PSG25  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



PRES  
Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Portapinzine



SVT5  
Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



PLN  
Distanziatore cilindrico, termoplastica




TCC\_SS  
Tenditore, Inox



HRV  
Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello

## Prodotti correlati



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox



SCA\_SS  
Serracavo, Inox



MACss  
Moschettone inox, Inox



CHN\_CHNSS  
Catena dritta a maglie lunghe, Inox