

- **Piede di livellamento**
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado

Con soletta antiscivolo




### Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

### Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura			A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
	ØD	ØF	B								
<b>Stelo in acciaio</b>											
PR105-16-75	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	17,76 €
PR105-16-150	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	21,36 €
PR105-16-225	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	26,31 €
PR105-20-125	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	17,99 €
PR105-20-200	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	21,34 €
PR105-20-250	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	26,31 €
PR105-24-125	103	M24	125	51	20	32	176	179	25000	✓	17,99 €
PR105-24-200	103	M24	200	51	20	32	251	254	25000	✓	21,34 €
PR105-24-250	103	M24	250	51	20	32	301	304	25000	✓	26,31 €
<b>Stelo inox</b>											
PR105-16-75/SS	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	31,56 €
PR105-16-150/SS	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	41,75 €
PR105-16-225/SS	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	53,74 €
PR105-20-125/SS	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	36,50 €
PR105-20-200/SS	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	50,12 €
PR105-20-250/SS	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	58,20 €
PR105-24-125/SS	103	M24	125	51	20	32	175	178	25000	-	36,50 €
PR105-24-200/SS	103	M24	200	51	20	32	250	253	25000	-	50,12 €
PR105-24-250/SS	103	M24	250	51	20	32	300	303	25000	-	58,20 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PAMF120

Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120



PW\_PWG3

Vite senza fine di precisione, Inox



PTKFss

Piede fissabile speciale agroalimentare, Stainless steel - 3-A



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - inox



CHB

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHB



TIF

Asta filettata - DIN975, Inox A2



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



HS

Distanziatore esagonale, Inox 303



EP7

Indicatore di posizione elettronico, 5 cifre



CMM\_SS

Testa a snodo maschio DIN



BLHM50

Rinvio angolare, fino a 30 Nm

## Prodotti correlati

economica



PR65C

Half-articulated foot Ø 65, Ø 65