

- **Piede di livellamento**
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado


Con soletta antiscivolo

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura			A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
	ØD	ØF	B								
Stelo in acciaio											
PR105-16-75	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	17,76 €
PR105-16-150	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	21,36 €
PR105-16-225	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	26,31 €
PR105-20-125	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	17,99 €
PR105-20-200	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	21,34 €
PR105-20-250	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	26,31 €
PR105-24-125	103	M24	125	51	20	32	176	179	25000	✓	17,99 €
PR105-24-200	103	M24	200	51	20	32	251	254	25000	✓	21,34 €
PR105-24-250	103	M24	250	51	20	32	301	304	25000	✓	26,31 €
Stelo inox											
PR105-16-75/SS	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	31,56 €
PR105-16-150/SS	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	41,75 €
PR105-16-225/SS	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	53,74 €
PR105-20-125/SS	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	36,50 €
PR105-20-200/SS	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	50,12 €
PR105-20-250/SS	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	58,20 €
PR105-24-125/SS	103	M24	125	51	20	32	175	178	25000	-	36,50 €
PR105-24-200/SS	103	M24	200	51	20	32	250	253	25000	-	50,12 €
PR105-24-250/SS	103	M24	250	51	20	32	300	303	25000	-	58,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOX-TOR-C

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte




MAX26

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm



CHAFR

Cerniera, A frizione



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWH



PHG05

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2 cementato t...



CHA

Cerniera, Robusta - Apertura 180°



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



BPQ

Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere

Prodotti correlati



ESCB

Base di sostegno, Bipiede combinato



ESSB

Base di sostegno, Bipiede singolo



PR65C

Half-articulated foot Ø 65, Ø 65