


- Piede di livellamento
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Asta in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado

Vantaggi

- L'asta a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



Con soletta antiscivolo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØD ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 19
Asta in acciaio									
PR40-6-25	40 M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 5,25 €
PR40-6-50	40 M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 5,25 €
PR40-8-50	40 M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 5,84 €
PR40-8-100	40 M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 8,09 €
PR50-10-75	50 M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 7,88 €
PR50-10-125	50 M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,40 €
PR50-12-75	50 M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 8,64 €
PR50-12-125	50 M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,65 €
PR50-16-75	50 M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 9,75 €
PR50-16-125	50 M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 10,92 €
Asta inox									
PR40-6-25/SS	40 M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 7,93 €
PR40-6-50/SS	40 M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 10,01 €
PR40-8-50/SS	40 M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 10,94 €
PR40-8-100/SS	40 M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 15,60 €
PR50-10-75/SS	50 M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 14,58 €
PR50-10-125/SS	50 M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 17,95 €
PR50-12-75/SS	50 M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 13,43 €
PR50-12-125/SS	50 M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 16,40 €
PR50-16-75/SS	50 M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 14,87 €
PR50-16-125/SS	50 M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 17,49 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 174mm a 190mm



GMC

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per f...



SVT5

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



HLU

Volantino con razze, Alluminio




PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



DGSA

Testa a snodo maschio, Acciaio / acciaio - Serie economica



T0

Molla di torsione, Inox



AC

Piastrina di riscontro, 15mm



CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®



GBMf

Dado per vite a sfere, Dado flangiato a circuiti multipli



BLHB40

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm

Prodotti correlati



FAD

Piede snodato semplice, Piede inclinabile senza suola antiscivolo



PR65C

Half-articulated foot Ø 65, Ø 65



ES

Support base (tripod), Plastic



ES

Bipod support base, Plastic