


- Piede di livellamento
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Asta in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado

Vantaggi

- L'asta a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



Con soletta antiscivolo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.		-10%	Su richiesta

Codice	ØD	Filettatura ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 19
Asta in acciaio										
PR40-6-25	40	M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 5,25 €
PR40-6-50	40	M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 5,25 €
PR40-8-50	40	M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 5,84 €
PR40-8-100	40	M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 8,09 €
PR50-10-75	50	M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 7,88 €
PR50-10-125	50	M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,40 €
PR50-12-75	50	M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 8,64 €
PR50-12-125	50	M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,65 €
PR50-16-75	50	M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 9,75 €
PR50-16-125	50	M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 10,92 €
Asta inox										
PR40-6-25/SS	40	M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 7,93 €
PR40-6-50/SS	40	M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 10,01 €
PR40-8-50/SS	40	M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 10,94 €
PR40-8-100/SS	40	M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 15,60 €
PR50-10-75/SS	50	M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 14,58 €
PR50-10-125/SS	50	M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 17,95 €
PR50-12-75/SS	50	M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 13,43 €
PR50-12-125/SS	50	M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 16,40 €
PR50-16-75/SS	50	M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 14,87 €
PR50-16-125/SS	50	M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 17,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLHHlok

Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
orizzontale



PHT

Maniglia a ponte, Fino
a 250°C



T5-BAR

Barra dentata, T5



CHB

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHB



CHTRB

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 53,1 Nm



HSE-HSB

Distanziatore
esagonale, Acciaio



TCC_SS

Tenditore, Inox



VPPTss

Volantino pieno con
impugnatura girevole,
Inox 304



CM_CO

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective



COA-COG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio



SUPss

Calettatore di
bloccaggio
autocentrante inox,



ZG1

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



ES

Support base (tripod),
Plastic



ES

Bipod support base,
Plastic



ES

Simple support base
(bipod), Plastic



PR65C

Half-articulated foot Ø
65, Ø 65