


- Piede di livellamento
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Asta in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado

Vantaggi

- L'asta a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



Con soletta antiscivolo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØD ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 19
Asta in acciaio									
PR40-6-25	40 M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 5,25 €
PR40-6-50	40 M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 5,25 €
PR40-8-50	40 M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 5,84 €
PR40-8-100	40 M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 8,09 €
PR50-10-75	50 M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 7,88 €
PR50-10-125	50 M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,40 €
PR50-12-75	50 M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 8,64 €
PR50-12-125	50 M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,65 €
PR50-16-75	50 M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 9,75 €
PR50-16-125	50 M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 10,92 €
Asta inox									
PR40-6-25/SS	40 M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 7,93 €
PR40-6-50/SS	40 M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 10,01 €
PR40-8-50/SS	40 M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 10,94 €
PR40-8-100/SS	40 M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 15,60 €
PR50-10-75/SS	50 M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 14,58 €
PR50-10-125/SS	50 M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 17,95 €
PR50-12-75/SS	50 M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 13,43 €
PR50-12-125/SS	50 M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 16,40 €
PR50-16-75/SS	50 M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 14,87 €
PR50-16-125/SS	50 M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 17,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



UGAC_UGET

Guida per cilindrico,
Giunto per stelo
filettato del
martinetto



GLT2-17

Guide telescopiche
per montaggio in
scanalatura,
Estensione parziale



BAP

Anello di bloccaggio,
 $\varnothing 10 - \varnothing 20$



PDD

Pressore a molla
di rilevamento, Con asta
di comando per int...



G1

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



PHG05

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2
cementato t...



ESCON

Variatore di velocità
5A, 5 A



DB

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1



BAP25

Anello di bloccaggio,
 $\varnothing 25 - \varnothing 40$



NTMbr

Grano punta in
ottone, punta in



ACL

Angolare, Angolare
orientabile



NSA

Connettore rinvio
d'angolo, Articolato

Prodotti correlati



PR65C

Half-articulated foot \varnothing
65, \varnothing 65