

Piede fissabile con snodo Ø83



PR85

Carico fino a 20 000N

- **Piede di livellamento**
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado



Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli

Con soletta antiscivolo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura			A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19	
	ØD	ØF	B									
Stelo in acciaio												
PR85-12-75	83	M12	75	38	14	27	113	116	15000	H	✓ 10,59 €	
PR85-12-125	83	M12	125	38	14	27	163	166	15000	H	✓ 11,83 €	
PR85-16-75	83	M16	75	38	16	27	113	116	20000	H	✓ 11,14 €	
PR85-16-150	83	M16	150	38	16	27	188	191	20000	H	✓ 13,10 €	
PR85-16-200	83	M16	200	38	16	27	238	241	20000	H	✓ 14,43 €	
PR85-20-125	83	M20	125	41	17	27	166	169	20000	M	✓ 12,13 €	
PR85-20-175	83	M20	175	41	17	27	216	219	20000	M	✓ 13,86 €	
PR85-20-225	83	M20	225	41	17	27	266	269	20000	M	✓ 15,75 €	
Stelo inox												
PR85-12-75/SS	83	M12	75	38	14	27	113	116	15000	H	✓ 17,99 €	
PR85-12-125/SS	83	M12	125	38	14	27	163	166	15000	H	✓ 20,70 €	
PR85-16-75/SS	83	M16	75	41	13	27	116	119	20000	M	✓ 17,99 €	
PR85-16-150/SS	83	M16	150	41	13	27	191	194	20000	M	✓ 22,05 €	
PR85-16-200/SS	83	M16	200	41	13	27	241	244	20000	M	✓ 24,79 €	
PR85-20-125/SS	83	M20	125	41	17	27	166	169	20000	M	✓ 25,21 €	
PR85-20-175/SS	83	M20	175	41	17	27	216	219	20000	M	✓ 29,70 €	
PR85-20-225/SS	83	M20	225	41	17	27	266	269	20000	M	✓ 35,90 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VQTplqn

Chiusura ¼ di giro -
Piastra di bloccaggio,
Montaggio ad incastro



ADL_M

Anello di
sollevamento, Acciaio



VELM6

Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura
in acciaio



SHA_PTR

Volantino pieno,
Poliammide



CLLCLLP

Forcina serie lunga,
Lunga acciaio



Q4

Cuscinetto a doppia
corona di sfere,
Radiale - Acciaio



SHA_PT

Volantino pieno,
Poliammide



SCH

Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante
orizzontale - acciaio



NDS14C

Porta ventosa,
Connettore angolare
universale



BLHM20

Rinvio angolare, fino a
1.77 Nm



RGS

Giunto senza gioco
Rotex® GS, da 0.5 a
190Nm

Prodotti correlati



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80, Ø
80



PAT85

Piede snodato con
base stampata Ø85, Ø
85



PRS80

Piede snodato tutto
inox Ø80, Ø 80



PR65C

Half-articulated foot Ø
65, Ø 65