

# Piede fissabile con snodo Ø83

Stock

PR85

Carico fino a 20 000N

- **Piede di livellamento**
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado



## Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

## Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli

Con soletta antiscivolo



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura			A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Tipo	Stock*	Prezzo unit.
	ØD	ØF	B									da 1 a 19
<b>Stelo in acciaio</b>												
PR85-12-75	83	M12	75	38	14	27	113	116	15000	H	✓	10,59 €
PR85-12-125	83	M12	125	38	14	27	163	166	15000	H	✓	11,83 €
PR85-16-75	83	M16	75	38	16	27	113	116	20000	H	✓	11,14 €
PR85-16-150	83	M16	150	38	16	27	188	191	20000	H	✓	13,10 €
PR85-16-200	83	M16	200	38	16	27	238	241	20000	H	✓	14,43 €
PR85-20-125	83	M20	125	41	17	27	166	169	20000	M	✓	12,13 €
PR85-20-175	83	M20	175	41	17	27	216	219	20000	M	✓	13,86 €
PR85-20-225	83	M20	225	41	17	27	266	269	20000	M	✓	15,75 €
<b>Stelo inox</b>												
PR85-12-75/SS	83	M12	75	38	14	27	113	116	15000	H	✓	17,99 €
PR85-12-125/SS	83	M12	125	38	14	27	163	166	15000	H	✓	20,70 €
PR85-16-75/SS	83	M16	75	41	13	27	116	119	20000	M	✓	17,99 €
PR85-16-150/SS	83	M16	150	41	13	27	191	194	20000	M	✓	22,05 €
PR85-16-200/SS	83	M16	200	41	13	27	241	244	20000	M	✓	24,79 €
PR85-20-125/SS	83	M20	125	41	17	27	166	169	20000	M	✓	25,21 €
PR85-20-175/SS	83	M20	175	41	17	27	216	219	20000	M	✓	29,70 €
PR85-20-225/SS	83	M20	225	41	17	27	266	269	20000	M	✓	35,90 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




RHTtcss  
Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



PO  
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato




DOMI120  
Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120



JFM  
Cuscinetto a collare, Polimero universale




DOMI50  
Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50



RPP8  
Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



VDSCB  
Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastrini di base per il blo...



H1  
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



EMS  
Volantino zigrinato, Zigrinato



HAS  
Rondella girevole, Vite con spalla a testa piatta con intaglio



SVG  
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 106,7mm a 121,4mm



LVT  
Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere

## Prodotti correlati



ESCB  
Base di sostegno, Bipiede combinato



ESSB  
Base di sostegno, Bipiede singolo



PTA80  
Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



PAT85  
Piede snodato con base stampata Ø85, Ø 85