

Idler sprocket for plate chain



PR880

For chain range 880 TAB

- For use with CAP880T plate chains
- Materials:
Reinforced polyamide
Stainless steel screws
- Operating temp.: -10°C to +120°C
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages


Advantage

- Two part design facilitates easy assembly

Easy assembly



Two part design



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	No. of teeth	ØDE	ØDP	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
PR880-12-25	12	147,2	147,21	25	0,39	25,38 €
PR880-12-30	12	147,2	147,21	30	0,39	25,38 €
PR880-12-35	12	147,2	147,21	35	0,39	25,38 €
PR880-12-40	12	147,2	147,21	40	0,39	25,38 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



GE1006

Chiusura a leva adattabile, Per aggancio in gola



MFBSC

Giunto a soffietto Inox, Inox - con ganaschia di serraggio



J52

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



HD

Giunto cardanico doppio ad aghi, Sollecitazioni intense



MET

Cuscinetto cilindrico, Bronzo autolubrificante METAFRAM



BGC

Giunto Oldham, con ganaschia di serraggio



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®,



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



ACM_AZ

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio

Prodotti correlati



CAP880

Catena a tapparella, Stretta serie 880



PT880

Pignone di trazione, Serie 880



BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40



BAP

Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20