

Idler sprocket for plate chain



PR880


For chain range 880 TAB

- For use with CAP880T plate chains
- Materials:
Reinforced polyamide
Stainless steel screws
- Operating temp.: -10°C to +120°C
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages


Advantage

- Two part design facilitates easy assembly

Easy assembly



Two part design



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	No. of teeth	ØDE	ØDP	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
PR880-12-25	12	147,2	147,21	25	0,39	25,38 €
PR880-12-30	12	147,2	147,21	30	0,39	25,38 €
PR880-12-35	12	147,2	147,21	35	0,39	25,38 €
PR880-12-40	12	147,2	147,21	40	0,39	25,38 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



SH0
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)




ERF
Terminale rapido per cavi, Terminale filettato




MEF
Cuscinetto cilindrico, Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM



LQT
Chiusura a sfera, Chiusura rapida



CHB
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm




GMK17_P
Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio




DOMI120
Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



MSP23
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



HO
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



RPP
Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8



DKONSL
Piedino antivibrante conico silicone,



M0
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo

Prodotti correlati



CAP880
Catena a tapparella, Stretta serie 880



PT880
Pignone di trazione, Serie 880



BAP25
Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40



BAP
Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20