

Pressa manuale da banco



PRES2HR

Pressione fino a **200kg**




- Pressa a cremagliera
- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.

Opzione

- Nessuna opzione possibile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	✓	453,57 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LVT
Mini martinetto
motorizzato, 4
ampere



GE
Chiusura a leva,
Standard



PPOss
Piastrina con anello,
Inox



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con



EMS
Volantino zigrinato,
Zigrinato



LSAG
Albero scanalato a
sfere, Binario - da 514
N a 15386 N



RCC_RCX
Rondella sferica - DIN
6319, convessa




PF45
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



MC
Deceleratore,
autocompensante -
senza regolazione



FSUS
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera
autofrenante -



PTGR
Puleggia folle, Per
corona tonda



RPCtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide

Prodotti correlati



PRES3HR
Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 400kg



PRES5HR
Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 500kg



CDP
Boccola di
posizionamento,
Acciaio



CDPC
Boccola di
posizionamento,
Acciaio