Pressa manuale da banco

PRES2HR

Pressione fino a 200kg

- ***Pressa a cremagliera***
- *La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata*
- *Il cursore è immobilizzato in rotazione*
- *Altezza libera regolabile*
- *Regolazione corsa con vite*
- *Impianto semplice e rapido*




Applicazioni

- *Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.*

Opzione

- *Nessuna opzione possibile*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	✔	672,26 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pressa manuale da banco

Pressione fino a 400kg

PRES3HR

- ***Pressa a cremagliera***
- *La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata*
- *Il cursore è immobilizzato in rotazione*
- *Altezza libera regolabile*
- *Regolazione corsa con vite*
- *Impianto semplice e rapido*



Applicazioni


- *Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.*

Opzioni

- *Contatore 5 cifre con azzeramento*
- *Accessori* **(vol. 1 *p.327*)**



OPZIONE: con contatore



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta


Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Contatore	Stock*	Prezzo unit.
PRES-3HR	400	35 - 270	80	80	17	Senza	✔	1 069,70 €
PRES-3HR-CPT	400	35 - 270	80	80	17	Con	-	1 454,33 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pressa manuale da banco

PRES4HR — Pressione fino a 600kg

- ***Pressa a cremagliera***
- *La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata*
- *Il cursore è immobilizzato in rotazione*
- *Altezza libera regolabile*
- *Regolazione corsa con vite*
- *Impianto semplice e rapido*



Applicazioni


- *Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.*

Opzioni

- *Contatore 5 cifre con azzeramento*
- *Accessori* **(vol. 1 *p.327*)**



OPZIONE: con contatore



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Prof. del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Contatore	Prezzo Unit.
PRES-4HR	600	46 - 280	100	95	25	Senza	1 189,91 €
PRES-4HR-CPT	600	46 - 280	100	95	25	Con	1 574,51 €

Dimensioni in mm

Pressa manuale da banco

Pressione fino a 500kg


PRES5HR

- ***Pressa a ginocchiera***
- *La potenza massima è ottenuta a fine corsa*
- *Il cursore è immobilizzato in rotazione*
- *Altezza libera regolabile*
- *Regolazione corsa con vite*
- *Impianto semplice e rapido*



Applicazioni

- *Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta


Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-5HR	500	42 - 185	50	72	9	✔	605,97 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pressa manuale da banco


PRES7HR — Pressione fino a 700kg

- ***Pressa a ginocchiera***
- *La potenza massima è ottenuta a fine corsa*
- *Il cursore è immobilizzato in rotazione*
- *Altezza libera regolabile*
- *Regolazione corsa con vite*
- *Impianto semplice e rapido*



Applicazioni

- *Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.*
- *Le garanzie offerte da questa pressa si riferiscono ad un utilizzo normale della stessa.*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
PRES-7HR	700	35 - 260	40	95	25	1 244,00 €

Dimensioni in mm


Accessories for PRES-3HR and PRES-4HR presses

These accessories are only suitable for use with the PRES-3HR and PRES-4HR presses


PRES-PMB: *Micrometric adjustment PMB. Bottom dead centre adjustment system, graduated every 0.02 mm*

PRES-TE: *Slot nuts for securing tools in the T slot*


PRES-ER25: *Collet chuck*
Collet chuck with ER25 collet for shanks from Ø 1.5 to Ø16 mm (Other diameters between 1.5 and 16 mm available on request)



PRES-PMB



PRES-TE



PRES-ER25

DISCOUNTS

Qty	1+	2+
Disc.	List	On request

Part number	Type	For shank diameter	Price each
PRES-PMB	Micrometric adjustment (0.02mm)	-	502,59 €
PRES-TE	Set of slot nuts for T profile slots	-	41,66 €
PRES-ER25-1.5	tool holder	1,5	450,30 €
PRES-ER25-2	tool holder	2	450,30 €
PRES-ER25-4	tool holder	4	450,30 €
PRES-ER25-6	tool holder	6	450,30 €
PRES-ER25-8	tool holder	8	450,30 €
PRES-ER25-10	tool holder	10	450,30 €
PRES-ER25-12	tool holder	12	450,30 €
PRES-ER25-14	tool holder	14	450,30 €
PRES-ER25-16	tool holder	16	450,30 €

Dimensions in mm