



# Pressa manuale da banco

Pressione fino a **400kg**

**PRES3HR**

- Pressa a cremagliera
- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

## Applicazioni



- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.

## Opzioni

- Contapezzi 5 cifre con azzeramento



**OPZIONE :**  
con contapezzi



Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Contapezzi	Stock*	Prezzo unit.
PRES-3HR	400	35 - 270	80	80	17	Senza	✓	858,90 €
PRES-3HR-CPT	400	35 - 270	80	80	17	Con	-	1 167,73 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHTRB

Riduttore a rinvio  
angolare a L o a T,  
fino a 16,5 Nm




PCP

Kit connettori per  
portacellule, Pre-  
assemblato



CHAsb63

Cerniera senza perno,  
Cerniera in polimero



PB

Cuscinetto in plastica,  
Plastica - materiale  
sfere : vetro



H02

Giunto cardanico  
semplice ad aghi,  
Sollecitazioni intense



DOMI30

Slitta di regolazione  
Domino 30, Slitta  
DOMILINE 30



SVT30

Martinetto a vite - Vite  
traslante, Vite  
traslante



RHTplss

Ruota alte  
temperature, fino a  
200kg



PW\_PWG2

Ruota di precisione,  
Bronzo



CHB

Double output shaft,  
For CHB gearbox



SBS\_L

Giunzione per catena  
al metro, Maglia di



HTD5M-BAR

Barra dentata per  
cinghia RPP, HTD5

## Prodotti correlati



PRES

Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR,  
Regolazione



**PRES**  
Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR, Coppia di  
dadi per scanala...



**CDP**  
Boccola di  
posizionamento,  
Acciaio



**CDPC**  
Boccola di  
posizionamento,  
Acciaio