



# Pressa manuale da banco


Pressione fino a **500kg**

**PRES5HR**

- Pressa a ginocchiera
- La potenza massima è ottenuta a fine corsa
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

## Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo	Su richiesta	

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-5HR	500	42 - 185	50	72	9	✓	453,57 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CRM  
Cremagliera in nylon stampato, Nylon



MRA  
Maglia rapida, Acciaio



PPCcss  
Piastrina con anello, Inox



SH3  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



PTGR  
Puleggia folle, Per cinghia tonda



PX\_PO  
Maniglia - movimentazione manuale, standard



SBS\_L  
Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - inox



RAS  
Snodo angolare a 90° DIN71802, Inox



ES  
Bipod support base, Plastic



PRF\_CLIP\_45  
Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per



NT91  
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni



WING  
Dado ad alette per serraggio manuale, Acciaio (ANSI B18-17)

## Prodotti correlati



PRES7HR  
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 700kg



PRES3HR  
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 400kg



CDP  
Boccola di posizionamento, Acciaio



CDPC  
Boccola di posizionamento, Acciaio