




- **Swivel screen support**
- Can be fixed in the slot or on the end of a PRF4545 aluminium profile, or other profiles with 8mm or 10mm grooves
- For screens conforming to VESA75 and VESA100 mounting standards
- Materials:
 - Support plate - PA plastic reinforced glass fibre
 - Hinge - PA plastic reinforced glass fibre
 - Steel screws and bolts

Advantages

- Easy to install on an aluminium profile
- Can be mounted horizontally or vertically for optimised visibility
- Precision finish for maximum strength



DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc. Net		-5%	On request

Part N°	Carrying capacity (kg)	N	Weight (g)	Price each 1 to 2
PRF-SCREEN-1	4,9	8 - 10	200	92,79 €

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina ino...



FB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 4:1



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



ASL

Anello di sollevamento, a 45° a saldare



RIMtce

Ruota di livellamento, Con foro centrale



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso




G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 77,3mm a 83mm



T5M_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura



SFWR

Supporto per estremità dell'albero, Elemento a muro



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



PCS50K

Pignone a catena dentatura temprata, 12,7mm (DIN08B-1)

Prodotti correlati



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF4545

Profilato inox standard, 45 x 45 mm



PRF-SCREEN-4

Screen support, Support with 4 axes of rotation



PRF-SCREEN-5

Screen support, Support with 5 axes of rotation