

Magnetic lock for aluminium profile

Easily adjustable lock

PRFSMA

- Lock for sliding doors on systems assembled using PRF454545 aluminium profiles

- Material:

Handle - glass-fibre reinforced PA6

Magnet - Neodymium

Magnet - stainless steel


Back plate - galvanised steel

Advantages

- Easy front-mounting of the handle using M6 CHC screws and the counter plate using M5 FHC screws
- No drilling required

Accessories

- CHC6-16 screws and PRF-ECL-M6 square nut, not provided
- FHC5-12 screws and PRF-ECL-M5 square nut, not provided



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Net	-5%	-5%	On request

Part N°	C	D	Holding force (N)	Weight (g)	Price each
PRF-SMA-102	30	38, 1.5" 40, 45, 50, 60	25	168	23,78 €
	40	38, 1.5" 40, 45, 50, 60			
	45	38, 1.5" 40, 45, 50			
	50	38, 1.5" 40, 45, 50			
	60	30, 38, 1.5" 40, 45			

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

241

Altri prodotti...



VTLM
Volantino a 3 lobi,
Poliammide - Acciaio



T5M T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



H2
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata
...



RESC
Ruote con supporto di
livellamento, Ruote
con supporto di
livellamento



CHAPAM
Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio




ATZYSS
Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox



RPCpl
Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
Poliammide



SLB
Pistoncino a molla,
inox



TBL
Mini tavola di
posizionamento a vite
metrica, Piastra



TK_UUOP
Manicotto a sfere
autoallineante
Topball,
Autoallineante Topball



RBN
Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



F7-SF-SM
Visualizzatore
multifunzione,
Supporto - montaggio
frontale

Prodotti correlati



CHC
Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19



PRF_ECL
Fissaggio, Dado
quadrato con
linguetta - Acciaio



FHCSS
Vite a testa svasata
piana, Inox A2 - DIN
7991



PRF4545
Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm