

Magnetic lock for aluminium profile

Easily adjustable lock

PRFSMA

- Lock for sliding doors on systems assembled using PRF454545 aluminium profiles

- Material:

Handle - glass-fibre reinforced PA6

Magnet - Neodymium

Magnet - stainless steel


Back plate - galvanised steel

Advantages

- Easy front-mounting of the handle using M6 CHC screws and the counter plate using M5 FHC screws
- No drilling required

Accessories

- CHC6-16 screws and PRF-ECL-M6 square nut, not provided
- FHC5-12 screws and PRF-ECL-M5 square nut, not provided



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Net	-5%	-5%	On request

Part N°	C	D	Holding force (N)	Weight (g)	Price each
PRF-SMA-102	30	38, 1.5" 40, 45, 50, 60	25	168	23,78 €
	40	38, 1.5" 40, 45, 50, 60			
	45	38, 1.5" 40, 45, 50			
	50	38, 1.5" 40, 45, 50			
	60	30, 38, 1.5" 40, 45			

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC


SUPPLEMENT 2019

241

Altri prodotti...



PTRSS
Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



SLS
Supporto per vite
trapezoidale,
Supporto Drylin®
fisso



BUH77
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0.1 a 2
Nm



CABtool
Attrezzi per cavi,
Attrezzi per
crimpatura



SUPss
Calettatore di
bloccaggio
autocentrante inox,
Senza ghiera




S2B
Supporto corto per
manicotto chiuso a
sfere, Chiuso - Corto



CLSCLP
Forcella serie corta,
Corta acciaio



WSRM
Dado cilindrico in
polimero, Polimero
(Iglidur®) - 1 filetto



SCH
Attrezzatura di bloccaggio
a tirante, A tirante



DOMI120
Accessori di
collegamento, Piastra



BABtss
Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



ATZY
Antivibrante elastico
sgolato, Acciaio

Prodotti correlati



CHC
Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19



PRF_ECL
Fissaggio, Dado
quadrato con
linguetta - Acciaio



FHCS
Vite a testa svasata
piana, Inox A2 - DIN
7991



PRF4545
Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm