

Nut for aluminium profile

Stock

PRFECL **MiniTec**



With tab

- Square nut with sprung tab
- Nut can be inserted at any point along the slot in a profile
- Material: zinc plated or stainless steel
- Not sold individually, contact us for details


Advantages

- Allows parts to be added/removed easily
- Sprung tabs allows the nut to be retained in place when using vertically positioned profiles


steel or stainless steel




M8




M6




M5



M4



M3



Very simple positioning

DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number		ØT	Stock* Steel	Price each 1 to 49	
Steel	Stainless steel			Steel	Stainless steel
PRF-ECL-M3	PRF-ECL-M3/SS	M3	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M4	PRF-ECL-M4/SS	M4	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M5	PRF-ECL-M5/SS	M5	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M6	PRF-ECL-M6/SS	M6	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M8	PRF-ECL-M8/SS	M8	✓	0,73 €	2,25 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



G-ECO15

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



J52

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



NIN

Dado autofrenante , Inox A2



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 5kg



TCC

Tenditore, Acciaio



H0255

Giunto cardanico semplice ad aghi - inox, Sollecitazioni



BAC110

Contenitore a becco, Contenitore



CAP820

Catena a tapparella dritta, Stretta serie 820

Prodotti correlati



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm




PRF_FIX_ANG

Fissaggio, Fissaggio angolare



ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°



ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°