

Nut for aluminium profile

Stock

PRFECL **MiniTec**



With tab

- Square nut with sprung tab
- Nut can be inserted at any point along the slot in a profile
- Material: zinc plated or stainless steel
- Not sold individually, contact us for details


Advantages

- Allows parts to be added/removed easily
- Sprung tabs allows the nut to be retained in place when using vertically positioned profiles


steel or stainless steel




M8




M6




M5



M4



M3



Very simple positioning

DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number		ØT	Stock* Steel	Price each 1 to 49	
Steel	Stainless steel			Steel	Stainless steel
PRF-ECL-M3	PRF-ECL-M3/SS	M3	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M4	PRF-ECL-M4/SS	M4	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M5	PRF-ECL-M5/SS	M5	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M6	PRF-ECL-M6/SS	M6	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M8	PRF-ECL-M8/SS	M8	✓	0,73 €	2,25 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



PTGT
Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale



RFVbr
Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



METC
Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante



RFVfp
Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Piede di supporto



RJUM05
Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Lungo



RFKfp
Riduttore inox - accessori, Piede di supporto



T2
Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



EBH
Dado cieco Hygienic Design®, Con collare



PSG2
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



TPEf
Ruota per profili alluminio, Fissa



GMK17_BR
Morsetto porta guide, Conico singolo



TRM
Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6

Prodotti correlati



PRF4545
Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF_FIX_ANG
Fissaggio, Fissaggio angolare



ACL-PR
Elementi di giunzione, Collegamento a 90°



ACL-PR
Elementi di giunzione, Collegamento a 90°