






- Creates an angular joint between the end of a profile and the side of a second.
- Fixing kit supplied
- Material: electroplated steel

### Assembly

- Drill a  $\varnothing 10.2\text{mm}$  in the centre of the side of the horizontal profile
- Drill a  $\varnothing 8.2\text{mm}$  at a distance A (see table) from the end of the angled profile
- Insert the angled fastener in the  $\varnothing 10.2\text{mm}$  hole
- Position the PRF-ECL-M8 nut in the slot at  $\varnothing 8.2$  hole
- Tighten the joint by means of the M8 grub screw



$\alpha$	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
A(mm)	21	24	26	28	29	30	30,5	31	31,5	32	32	32	32



### DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
PRF-FIX-ANG	0,051	✓	10,92 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



MFB

Giunto a soffietto,  
Alluminio e bronzo -  
con vite a pressione



PX

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, Albero  
doppio in uscita per  
rid...



CRLHR

Anello di  
sollevamento,



NPTF30

Morsetto di  
collegamento, Fisso  
Ø14 a Ø20



PRS30

Piede snodato tutto  
inox Ø30, Ø 30



SBF

Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover




FF15

Riduttore ad alberi  
paralleli, da 2.20 a 10  
Nm



SPIT

Piede senza snodo,  
Con foro per fissaggio



GPLny

Scovolo, nylon



PAS

Maniglia a ponte,  
Reinforced PA  
thermoplastic



SH0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli ,  
Acciaio 20NCD2



PX\_PO

Maniglia -  
movimentazione  
manuale, standard

## Prodotti correlati



PRF\_ECL

Fissaggio, Dado  
quadrato con  
linguetta - Acciaio



PRF4545

Profilato inox  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_FIX\_UNI

Fissaggio, universale