






- Creates an angular joint between the end of a profile and the side of a second.
- Fixing kit supplied
- Material: electroplated steel

**Assembly**

- Drill a  $\varnothing 10.2\text{mm}$  in the centre of the side of the horizontal profile
- Drill a  $\varnothing 8.2\text{mm}$  at a distance A (see table) from the end of the angled profile
- Insert the angled fastener in the  $\varnothing 10.2\text{mm}$  hole
- Position the PRF-ECL-M8 nut in the slot at  $\varnothing 8.2$  hole
- Tighten the joint by means of the M8 grub screw



| $\alpha$ | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55°  | 60° | 65°  | 70° | 75° | 80° | 85° |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| A(mm)    | 21  | 24  | 26  | 28  | 29  | 30  | 30,5 | 31  | 31,5 | 32  | 32  | 32  | 32  |

**DISCOUNTS**

|       |          |            |      |
|-------|----------|------------|------|
| Qty.  | 1+       | 50+        | 100+ |
| Disc. | List -5% | On request |      |

| Part number | Weight (kg) | Stock* | Price each 1 to 49 |
|-------------|-------------|--------|--------------------|
| PRF-FIX-ANG | 0,051       | ✓      | 10,92 €            |

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



AC

Pastrina di riscontro,  
18mm



PW\_PWG05

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



KKSS

Chiavetta  
rettangolare , Inox



BPFss

Supporto a flangia  
tonda a carico leggero  
inox, Inox



PTA50

Piede snodato con  
base stampata Ø50,  
4000N



PTA100

Piede snodato con  
base stampata Ø100,  
15000N



M0

Vite senza fine ,  
Acciaio non temprato



SH1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)



PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



SH1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,



PRF\_JL2

Panel accessories,  
Guarnizione - Ø2mm

## Prodotti correlati



PRF\_ECL

Fissaggio, Dado  
quadrato con  
linguetta - Acciaio



PRF4545

Profilato inox  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_FIX\_UNI

Fissaggio, universale