






- Creates an angular joint between the end of a profile and the side of a second.
- Fixing kit supplied
- Material: electroplated steel

### Assembly

- Drill a  $\varnothing 10.2\text{mm}$  in the centre of the side of the horizontal profile
- Drill a  $\varnothing 8.2\text{mm}$  at a distance A (see table) from the end of the angled profile
- Insert the angled fastener in the  $\varnothing 10.2\text{mm}$  hole
- Position the PRF-ECL-M8 nut in the slot at  $\varnothing 8.2$  hole
- Tighten the joint by means of the M8 grub screw



$\alpha$	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
A(mm)	21	24	26	28	29	30	30,5	31	31,5	32	32	32	32



### DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
PRF-FIX-ANG	0,051	✓	10,92 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...




DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



GGP

Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in inox



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



ACL-PR

Elementi di giunzione, Collegamento a 90°



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ




M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



NDS20

Connettore di serraggio, Parallela




RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura



RBNpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - caucciù



PM3

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



VQTplqn

Chiusura ¼ di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio ad incastro

## Prodotti correlati



PRF\_ECL

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



PRF4545

Profilato inox standard, 45 x 45 mm



PRF\_FIX\_UNI

Fissaggio, universale