

# Fastener for aluminium profile

Stock

## PRF MiniTec

### Standard fastener

### FIXSTD

#### Profile assembly





- Suitable for loads up to 18000N
- Can be used to securely join all profile types
- Forms very efficient anti-twist joint
- Materials:
  - M8x50mm CHC screw: electroplated steel
  - Locking plate: electroplated steel

#### Uses

- For heavy or vibrating loads

#### Assembly

- Drill a stepped hole ( $\varnothing 9$ ,  $\varnothing 15$ ) at the required position
- Slide the screw locking plate in the slot
- Pass the end of the screw through the first profile (1), the locking plate and then into the central hole of the second profile (2) which was previously tapped (M8 x 25mm) and tighten.



#### DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Load (N)	For profile	Tightening torque (Nm)	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
PRF-FIX-STD	18000	All types of PRF profile	20	0,03	✓	1,96 €


\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...




G0

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



LAT4

Attuatore lineare a  
motore 4A, 4 ampere



M1

Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



RVM25

Riduttore manuale,  
Rinvio angolare




BPL

Sfera portante con  
flangia, Leggero



BABPass

Perno autobloccante  
inox temprato ad  
anello, Con  
impugnatura ad



BLHM50

Rinvio angolare, fino a  
30 Nm




BSM\_LOK

Pressore a molla con  
esagono incassato,  
LONG-LOK - corpo in  
acciaio,...



G1

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2




PF40

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino  
a 18 Nm



SH0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli ,  
Acciaio 20NCD2



MBrondelle

Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Rondella  
di arresto MB

## Prodotti correlati



PRF1932

Profilato alluminio  
standard, 19 x 32 mm




PRF4545

Profilato inox  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_FIX\_UNI

Fissaggio, universale



PRF4545r90

Profilato alluminio  
standard, 45 x 45 mm  
- R90°