

Roller wheel for aluminium profile

Roller for linear guiding shaft


MiniTec PRFGAL


- ***Guiding wheel***
- *Double row bearing*
- *Roller* **PRF-GAL** *can compensate for small amounts of backlash for parallel working guidance systems*
- **PRF-GAL-12** *is used with a Ø12mm guide shaft such as* **Z-12-3000A** *or* **Z-12-3000B**
- *Material: steel*






PRF-GAL









PRF-GAL-12



PRF-GAL-LRK



PRF-GAL-LRK PRF-GAL-LRE



PRF-GAL-LRE

DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Profile	Load Static (N)	Load Dynamic(N)	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
Roller						
PRF-GAL	Flat	5100	8600	0,060	-	27,77 €
PRF-GAL-12	Concave Ø12	6000	10500	0,068	✔	20,63 €
Fixing kit for roller						
PRF-GAL-LRK	concentric	-	-	0,100	✔	12,91 €
PRF-GAL-LRE	Eccentric	-	-	0,100	✔	16,02 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*

Altri prodotti...



Maniglia a ripresa, Zamak



Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone



Magnete, Con foro maschiatto



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



Pistoncino a molla, Bloccabile - Acciaio



Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...



Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...




Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø25



Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm



Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)


Prodotti correlati



Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia



Rotella per profilo alluminio, Rotella cava ø12



Rotella per profilo alluminio, Supporto d'albero