

# Standard aluminium profile

Stock

PRF1932 **MiniTec**

Section: 19x32 mm

- Profile for creating modular structures
- To be cut to length once supplied
- Material: anodised aluminium
- Covers are not sold individually, please contact us for details

## Accessories


- Universal fastener PRF-FIX-UNI
- Right angle PRF19-E
- Standard fastener PRF-FIX-STD
- Screwed-in assemblies

## Uses

- Light supports
- Handles
- Detector and switch supports
- Frames



Typical application



## DISCOUNTS profile DISCOUNTS cover

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	lx (cm')	ly (cm')	Length (mm)	Weight (kg/m)	Stock*	Price each
<b>Profile</b>						
PRF1932-3	3,105	1,527	3000	0,987	✓	52,12 €
<b>Cover</b>						
PRF1932-C		End cover with pin			✓	0,93 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



E50

Riduttore a rinvio  
angolare, da 3 a 41  
Nm



BLHM60

Rinvio angolare, fino a  
70 Nm



SLB

Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



VPR

Vite ad alette  
Hygienic Usit®, Inox



CHB

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
22 Nm



STRIP

Spazzola strip,  
Lunghezza 3m



CDR

Per perno  
autobloccante, Cavo di  
ritegno



HLA24

Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 78Nm



PSEC

Maniglia a ponte di  
sicurezza,  
Termoplastica



PPJ

Pistoncino a molla,  
Con flangia di  
fissaggio orizzontale



RT70

Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/elevata



H1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2

## Prodotti correlati



PRF\_FIX\_UNI

Fissaggio, universale



PRF19\_E

Squadra di giunzione,  
PRF19 a PRF32



BAC105

Contenitore a becco,  
8mm



BAC105

Contenitore a becco,  
8mm