

Standard aluminium profile

Stock

PRF1932 **MiniTec**

Section: 19x32 mm

- Profile for creating modular structures
- To be cut to length once supplied
- Material: anodised aluminium
- Covers are not sold individually, please contact us for details

Accessories


- Universal fastener PRF-FIX-UNI
- Right angle PRF19-E
- Standard fastener PRF-FIX-STD
- Screwed-in assemblies

Uses

- Light supports
- Handles
- Detector and switch supports
- Frames



Typical application



DISCOUNTS profile DISCOUNTS cover

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	lx (cm')	ly (cm')	Length (mm)	Weight (kg/m)	Stock*	Price each
Profile						
PRF1932-3	3,105	1,527	3000	0,987	✓	52,12 €
Cover						
PRF1932-C		End cover with pin			✓	0,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



RTE
Rotex®, elastico,
Alluminio



PSG1
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



PAMF100EB
Piede snodato con
base stampata
fissabile Ø100, Piede
snodato



BSCf
Manopola, Con coppia
regolabile



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



PW_PWG15
Ruota di precisione,
Bronzo



BLHB60
Rinvio angolare, fino a
70 Nm



AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



G0
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



PARF80
Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile



HRV
Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con



ACLEFS
Elementi di
ancoraggio,
Regolabile

Prodotti correlati



PRF_FIX_UNI
Fissaggio, universale



PRF19_E
Squadra di giunzione,
PRF19 a PRF32



BAC105
Contenitore a becco,
8mm



BAC105
Contenitore a becco,
8mm