Standard aluminium profile

Stock*

PRF1932 MiniTec — Section: 19x32 mm

- ***Profile for creating modular structures***
- *To be cut to length once supplied*
- *Material: anodised aluminium*
- ***Covers are not sold individually, please contact us for details***



Accessories


- *Universal fatsener* **PRF-FIX-UNI**
- *Right angle* **PRF19-E**
- *Standard fastener* **PRF-FIX-STD**
- *Screwed-in assemblies*

Uses

- *Light supports*
- *Handles*
- *Detector and switch supports*
- *Frames*



Typical application



DISCOUNTS profile

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

DISCOUNTS cover

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Ix (cm⁴)	Iy (cm⁴)	Length (mm)	Weight (kg/m)	Stock*	Price each
Profile						
PRF1932-3	3,105	1,527	3000	0,987	✔	52,12 €
Cover						
PRF1932-C		End cover with pin			✔	0,93 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*

Altri prodotti...



AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



EHD04

Riduttore coassiale, da 3.4 a 7 Nm



HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379, Acciaio trattato classe 12.9



TTBSS

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto , Inox



RAGFLOW

Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



PTBss

Bullone a occhiello inox, Inox



BPTR

Tappo per tubo tondo, Standard



RFV40

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 47 Nm



PRF_ECL

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



AT10-32ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica -



METC

Cuscinetto a collare , Bronzo autolubrificante



DOMI50

Accessori di collegamento, Piatto girevole

Prodotti correlati



PRF_FIX_UNI

Fissaggio, universale



PRF19_E

Squadra di giunzione, PRF19 a PRF32



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



BAC105

Contenitore a becco, 8mm