


- Profile for creating modular structures
- To be cut to length once supplied
- Material: anodised aluminium
- Covers are not sold individually, please contact us for details

Accessories

- Universal fastener PRF-FIX-UNI
- Right angle PRF19-E
- Standard fastener PRF-FIX-STD
- Screwed-in assemblies

Uses


- Light supports
- Handles
- Detector and switch supports
- Frames



Typical application



Typical application



DISCOUNTS profile DISCOUNTS cover

Qty.	1+	5+	10+
Disc. List	-5%	-5%	On request

Qty.	1+	50+	100+
Disc. List	-5%	-5%	On request

Part number	lx (cm ²)	ly (cm ²)	Length (mm)	Weight (kg/m)	Stock*	Price each
Profile						
PRF1945-3	6,051	1,83	3000	1,087	✓	59,19 €
Cover						
PRF1945-C		End cover with pin			✓	0,98 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



RT61ss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



BOX-NINA

Dado autofrenante - DIN985, Valigetta di dadi acciaio



BPLe

Sfera portante a incastro, Leggero



YG4

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



RBG

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



DOMI_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 40/1



RURp

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



ACLEPP

Angolare, 4 fori



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attacco per sensore

Prodotti correlati



PRF_FIX_UNI

Fissaggio, universale



PRF19_E

Squadra di giunzione, PRF19 a PRF32