

# Standard aluminium profile

Stock

PRF3232 **MiniTec**

Section: 32x32 mm



- Profile for creating modular structures
- To be cut to length once supplied
- Material: anodised aluminium
- Covers are not sold individually, please contact us for details

## Accessories


- Universal fastener PRF-FIX-UNI
- Right angle PRF19-E
- Standard fastener PRF-FIX-STD
- Screwed-in assemblies

## Uses

- Light supports
- Handles
- Detector and switch support
- Frames



Typical application



## DISCOUNTS profile DISCOUNTS cover

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List -5%	On request	

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number	lx (cm')	ly (cm')	Length (mm)	Weight (kg/m)	Stock*	Price each
<b>Profile</b>						
PRF3232-3	4,824	4,824	3000	1,288	✓	61,80 €
<b>Cover</b>						
PRF3232-C		End cover with pin			✓	1,14 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



HRV  
Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



CHB  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm




MEB  
Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



GP  
Chiusura a leva molla a trazione compensata, Con porta-lucchetto



VQTplq  
Chiusura 1/4 di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con contro...



RPP8  
Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



GE32  
Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



HTD8M\_20  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



EIM  
Cavallotto Inox, Inox



WW16  
Carrello Drylin® W, Carrello



B3PAN  
Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



PR125  
Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 123

## Prodotti correlati



PRF\_FIX\_UNI  
Fissaggio, universale



PRF19\_E  
Squadra di giunzione, PRF19 a PRF32