

# R90° aluminium profile

## PRF4545R90

## Section: 45x45mm

- Profile for modular structures
- To be cut to length by the user
- Material:  
Anodised aluminium
- Caps are not supplied individually, contact us for details

### Mounting alternatives


- PRF-FIX-UNI universal fastener
- PRF19-E angle bracket
- PRF-FIX-STD standard fastener
- Screwed assemblies

### Application


- For use with any type of modular construction

### Advantage


- Eliminates projecting edges



8mm slot



cap



### DISCOUNTS profile

Qty	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

### DISCOUNTS cap

Qty	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Ix (cm <sup>4</sup> )	Iy (cm <sup>4</sup> )	Length (mm)	Weight (kg/m)	Stock*	Price each
Profile						
PRF4545-3-R90	9,138	9,138	3000	1,478	4	79,98 €
Cap						
PRF4545-R90-C		End cap with pin			-	3,84 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



CHA\_GC\_95S  
Cerniera (tutto inox),  
A saldare



GB-RA  
Ingranaggio dritto  
ottone, Ottone  
CuZn39Pb3



AC156-157  
Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm




ZG2  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)




ZHG5  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



SH2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)



GBMz  
Dado per vite a sfere,  
Dado cilindrico a  
circuiti multipli



H1  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata  
...



MSP19  
Inserto con piastrina a  
incollare



LACM\_SS  
Leva a camma inox,  
Femmina



EX  
Albero per riduttori E,  
Albero semplice per



GCB880  
Guida curva, Serie  
880 e 881

## Prodotti correlati



PRF4545  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL  
Fissaggio, Dado  
quadrato con  
linguetta - Acciaio



PRF\_FIX\_STD  
Fissaggio, Fissaggio  
standard



PRF\_FIX\_UNI  
Fissaggio, universale