




- Can be used for all types of construction, recommended for use when adding profiles to existing structures
- Use to reinforce structures
- Can be positioned anywhere along the profile length
- For heavy loads, use multiple brackets
- Fixing kit supplied
- PRF90-E supplied with cover and screw locking plate
- Material: grey powder coated aluminium GD
- Recommended tightening torque: 20Nm

Accessory

- Nut with sprung tab PRF-ECL

Info.

- *For applications requiring the use of a double bracket or single bracket, please contact us



Maximum load and torque

DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number	Max. load* (N)	Max. torque (Nm)	For profile	Tightening torque (Nm)	Stock*	Price each 1 to 49
PRF4590-E	2400	800	PRF4590	20	✓	10,31 €
PRF90-E	4800	1600	PRF4590	20	✓	22,85 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...




RBNpl
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - caucciù



PM4
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



HW_HT
Guida su semi-binari, Binario



PF40
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm



S_2RS
Cuscinetto radiale a sfere, Inox



BPVMss
Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



BZY_SS
Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox




PGNT
Impugnatura termoplastica a T, Con perno filettato



RURt
Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio



YG1
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



G1
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



DSF
Limitatore di coppia a scivolamento, 4 a 2600 Nm

Prodotti correlati



PRF_ECL
Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



PRF_VTM
Fissaggio, Vite testa martello