




Dual lock for use on aluminium profile

Quick fitting, self blocking door lock

PRFSRAD

- Door or trap lock for structures assembled from PRF4545 aluminium profiles
- Mounts on central support and allows 2 doors to be locked separately
- Material: Die cast aluminium housing with black finish



No machining required




Advantages



- Easy to mount from the front using M6 CHC screws
- No drilling required
- Security feature: Cannot be removed when in locked position

Accessories

- CHC6-16 screws and PRF-ECL-M6 channel mounting nuts not supplied



NEW!



More aesthetic and more economical

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	Type	For slot N	Weight (g)	Price each
PRF-SRAD-78-A	With universal key	8/10	235,5	62,28 €
PRF-SRAD-78-B	With individual key	8/10	235,5	62,28 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



SLB

Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



PLA

Magnete piatto,
Magnete piatto




ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



BOX-SHNA

Dado esagonale -
DIN934, Valigetta di
dadi acciaio



CFC

Pressore a molla con
esagono incassato, A
contatto elettrico



INS_SS

Inserito auto-filettante,
Inox 316



RPB

Vite a ricircolo di
sfere, Supporto



H2

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



FDS

Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing



GSI

Molla a gas inox, Inox



FF50

Riduttore ad alberi
paralleli, da 111 a 425
Nm



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



PRF_ECL

Fissaggio, Dado
quadrato con
linguetta - Acciaio



PRF4545

Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm