


- **Piede di livellamento**
- Con soletta antiscivolo
- **Materiali:**
 - Base: inox AISI 304
 - Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado
 - Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit.
										Stock*
PRS50-10-50	M10	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓ 37,88 €
PRS50-10-75	M10	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓ 40,37 €
PRS50-10-100	M10	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓ 42,72 €
PRS50-10-125	M10	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓ 45,04 €
PRS50-12-50	M12	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓ 37,88 €
PRS50-12-75	M12	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓ 40,37 €
PRS50-12-100	M12	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓ 42,72 €
PRS50-12-125	M12	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓ 45,04 €
PRS50-14-50	M14	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓ 37,88 €
PRS50-14-75	M14	28	75	50	14	16	103	106	15000	- 40,37 €
PRS50-14-100	M14	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓ 42,72 €
PRS50-14-125	M14	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓ 45,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MDR
Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



BPM-Z
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



SCA_SS
Serracavo, Inox



RBS
Rondella elastica, Acciaio



NPTF20
Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



HLC24
Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



BPLE
Sfera portante a incastro, Leggero



AT5M AT10M
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio




CAP805
Catena a tapparella dritta, Larga serie 805



CHA_GC_9SS
Cerniera a bandiera inox, A saldare



RESC
Ruote con supporto di livellamento, Ruote



MRS
Cremagliera sezione metrica, Inox

Prodotti correlati



PRS30
Piede snodato tutto inox Ø30, Ø 30