


- **Piede di livellamento**
- Con soletta antiscivolo
- **Materiali:**  
Base: inox AISI 304  
Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado  
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

### Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit.
											da 1 a 5
PRS50-10-50	M10	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	37,88 €
PRS50-10-75	M10	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	40,37 €
PRS50-10-100	M10	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	42,72 €
PRS50-10-125	M10	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	45,04 €
PRS50-12-50	M12	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	37,88 €
PRS50-12-75	M12	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	40,37 €
PRS50-12-100	M12	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	42,72 €
PRS50-12-125	M12	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	45,04 €
PRS50-14-50	M14	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	37,88 €
PRS50-14-75	M14	28	75	50	14	16	103	106	15000	-	40,37 €
PRS50-14-100	M14	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	42,72 €
PRS50-14-125	M14	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	45,04 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Sfera portante  
fissaggio con perno  
filettato, Forte



Tavola rotante di  
regolazione Domino,  
40/1



Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
AT, Serie economica -  
AT5 al...



Riduttore coassiale,  
da 210 a 380 Nm



Guida su semi-binari,  
Binario



Boccole di  
posizionamento per  
pistoncino a molla,  
Per puntale da Ø4...



Binario Drylin® W,  
Binario



Cerniera su facciata  
ad avvitare inox, Su  
facciata



Anello di serraggio  
con intaglio e  
maniglia a leva,



Motore AC asincrono  
trifase, 1.1 a 1.85kW



Terminale rapido per  
cavi, A forcella



Accessori per  
pannello, Arresto per  
pannello

## Prodotti correlati



Piede snodato tutto  
inox Ø30, Ø 30