


- **Piede di livellamento**
- Con soletta antiscivolo
- **Materiali:**
 Base: inox AISI 304
 Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado
 Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit.
											da 1 a 5
PRS80-16-50	M16	36	50	80	13	19,5	86	89	30000	✓	79,80 €
PRS80-16-75	M16	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	80,66 €
PRS80-16-100	M16	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	✓	81,62 €
PRS80-16-125	M16	36	125	80	13	19,5	159	164	30000	-	82,45 €
PRS80-16-150	M16	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	83,43 €
PRS80-16-175	M16	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	84,29 €
PRS80-16-200	M16	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	✓	85,25 €
PRS80-20-75	M20	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	82,08 €
PRS80-20-100	M20	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	-	82,98 €
PRS80-20-125	M20	36	125	80	13	19,5	161	164	30000	-	83,86 €
PRS80-20-150	M20	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	84,78 €
PRS80-20-175	M20	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	85,67 €
PRS80-20-200	M20	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	-	86,60 €
PRS80-20-225	M20	36	225	80	13	19,5	261	264	30000	-	87,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio



PTGR

Puleggia folle, Per cinghia tonda




PLM-SC

Magnete piatto con foro svasato, Con foro fresato



HTD8M_50

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



KB_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



DCG

Ventosa, silicone



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



SSG2_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



T10courroie

Cinghia di posizionamento T,



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



BAB

Perno autobloccante a sfere, Inox temprato



RVM25

Riduttore manuale, Rinvio angolare

Prodotti correlati



PR85

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 83