

Security pull hand

PSEC

Thermoplastic

Gripping handle for both pushing and pulling



- Blind handle, without finger hole
- Fixing with screws (not supplied)
- Working T°: -20°C to +110°C
- Material:
 - Glass fiber reinforced black thermoplastic PP
 - Orange cap RAL2004

Advantages

- The shape of the handle prevents the complete passage of the fingers and thus protects them from a shearing effect



Evite les pincements



DISCOUNTING

Qty	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Référence	B	A	E	F	C	H	ØD	Weight (g)	Stock*	Price each 1 à 5
PSEC110-6	110+/-1	128	25	44	24	85	6,5	62	-	6,24 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...




RFK28C

Riduttore ipoidi inox, fino a 130 Nm




HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



RPP5

Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : inox



EKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.5 a 12Nm



TRMSS

Crema di sezione circolare, Inox - modulo 1-5



PTM100

Piede snodato con base stampata Ø100, Ø 100



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina ino...



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



MDPOT

Potenziometro,



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero do...

Prodotti correlati



PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica



PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato