

Modulo 0,5

Ingranaggio a denti dritti trattati skiving Acciaio cementato temprato



- Qualità grado 6e DIN 58405 (AGMA Q11)
- Materiale: acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 58405
- Rendimento vicino al 98%

Principio

- Dopo il taglio preciso della dentatura, l'ingranaggio è cementato temprato e quindi la dentatura viene tagliata di nuovo per eliminare le deformazioni dovute al trattamento.

Qualità grado 6e

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (J59)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.

SCONTI PER QUANTITÀ


| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØA Alesaggio | ØM Mozzo | ØM Chiavetta | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | Massa (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|
| PSG0.5-20HC | 20 | 10,0 | 11,0 | 4 | 8 | - | 0,029 - 0,061 | 1,11 | 0,006 | 85,68 € |
| PSG0.5-21HC | 21 | 10,5 | 11,5 | 4 | 8 | - | 0,028 - 0,062 | 1,16 | 0,006 | 86,55 € |
| PSG0.5-22HC | 22 | 11,0 | 12,0 | 4 | 8 | - | 0,028 - 0,062 | 1,22 | 0,006 | 87,67 € |
| PSG0.5-23HC | 23 | 11,5 | 12,5 | 4 | 8 | - | 0,028 - 0,062 | 1,27 | 0,006 | 88,71 € |
| PSG0.5-24HC | 24 | 12,0 | 13,0 | 5 | 10 | - | 0,028 - 0,062 | 1,33 | 0,008 | 89,74 € |
| PSG0.5-25HC | 25 | 12,5 | 13,5 | 5 | 10 | - | 0,030 - 0,066 | 1,38 | 0,009 | 90,69 € |
| PSG0.5-26HC | 26 | 13,0 | 14,0 | 5 | 10 | - | 0,030 - 0,066 | 1,44 | 0,009 | 92,04 € |
| PSG0.5-27HC | 27 | 13,5 | 14,5 | 5 | 10 | - | 0,030 - 0,066 | 1,50 | 0,009 | 92,95 € |
| PSG0.5-28HC | 28 | 14,0 | 15,0 | 5 | 10 | - | 0,030 - 0,066 | 1,55 | 0,010 | 93,95 € |
| PSG0.5-29HCK | 29 | 14,5 | 15,5 | 6 | 13 | 2 | 0,030 - 0,066 | 1,61 | 0,013 | 94,48 € |
| PSG0.5-30HCK | 30 | 15,0 | 16,0 | 6 | 13 | 2 | 0,030 - 0,066 | 1,65 | 0,014 | 94,86 € |
| PSG0.5-32HCK | 32 | 16,0 | 17,0 | 6 | 13 | 2 | 0,030 - 0,066 | 1,76 | 0,015 | 97,14 € |
| PSG0.5-35HCK | 35 | 17,5 | 18,5 | 6 | 13 | 2 | 0,030 - 0,066 | 1,93 | 0,016 | 100,43 € |
| PSG0.5-38HCK | 38 | 19,0 | 20,0 | 6 | 17 | 2 | 0,029 - 0,067 | 2,09 | 0,026 | 103,49 € |
| PSG0.5-40HCK | 40 | 20,0 | 21,0 | 6 | 17 | 2 | 0,029 - 0,067 | 2,45 | 0,027 | 105,77 € |
| PSG0.5-42HCK | 42 | 21,0 | 22,0 | 6 | 17 | 2 | 0,029 - 0,067 | 2,57 | 0,028 | 107,61 € |
| PSG0.5-45HCK | 45 | 22,5 | 23,5 | 6 | 17 | 2 | 0,029 - 0,067 | 2,75 | 0,030 | 110,97 € |
| PSG0.5-48HCK | 48 | 24,0 | 25,0 | 6 | 17 | 2 | 0,029 - 0,067 | 2,94 | 0,032 | 115,33 € |
| PSG0.5-50HCK | 50 | 25,0 | 26,0 | 6 | 17 | 2 | 0,029 - 0,067 | 3,32 | 0,034 | 116,52 € |
| PSG0.5-52HCK | 52 | 26,0 | 27,0 | 6 | 17 | 2 | 0,035 - 0,078 | 3,45 | 0,035 | 118,23 € |

Dimensioni in mm



Modulo 0,5




SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|------------|----|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
| Sc. Prezzo | | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | OP Primitivo | OD Esterno | OA Alesaggio | OM Mozzo | Chiavetta | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | Massa (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|
| PSG0.5-55HCK | 55 | 27,5 | 28,5 | 6 | 17 | 2 | 0,035 - 0,078 | 3,65 | 0,038 | 120,69 € |
| PSG0.5-58HCK | 58 | 29,0 | 30,0 | 6 | 17 | 2 | 0,035 - 0,078 | 3,85 | 0,040 | 123,18 € |
| PSG0.5-60HCK | 60 | 30,0 | 31,0 | 6 | 17 | 2 | 0,035 - 0,078 | 4,15 | 0,042 | 124,45 € |
| PSG0.5-62HCK | 62 | 31,0 | 32,0 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 4,29 | 0,048 | 126,03 € |
| PSG0.5-65HCK | 65 | 32,5 | 33,5 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 4,50 | 0,051 | 128,78 € |
| PSG0.5-68HCK | 68 | 34,0 | 35,0 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 4,70 | 0,054 | 129,59 € |
| PSG0.5-70HCK | 70 | 35,0 | 36,0 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 4,84 | 0,056 | 131,02 € |
| PSG0.5-72HCK | 72 | 36,0 | 37,0 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 4,98 | 0,058 | 132,20 € |
| PSG0.5-75HCK | 75 | 37,5 | 38,5 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 5,19 | 0,062 | 133,30 € |
| PSG0.5-78HCK | 78 | 39,0 | 40,0 | 8 | 20 | 2 | 0,033 - 0,079 | 5,40 | 0,065 | 135,23 € |
| PSG0.5-80HCK | 80 | 40,0 | 41,0 | 8 | 25 | 2 | 0,033 - 0,079 | 5,80 | 0,082 | 135,57 € |
| PSG0.5-82HCK | 82 | 41,0 | 42,0 | 8 | 25 | 2 | 0,033 - 0,079 | 5,95 | 0,084 | 137,71 € |
| PSG0.5-85HCK | 85 | 42,5 | 43,5 | 8 | 25 | 2 | 0,033 - 0,079 | 6,16 | 0,088 | 139,10 € |
| PSG0.5-90HCK | 90 | 45,0 | 46,0 | 8 | 25 | 2 | 0,033 - 0,079 | 6,53 | 0,095 | 141,42 € |
| PSG0.5-100HCK | 100 | 50,0 | 51,0 | 10 | 30 | 3 | 0,033 - 0,079 | 7,42 | 0,123 | 143,47 € |
| PSG0.5-120HCK | 120 | 60,0 | 61,0 | 10 | 35 | 3 | 0,038 - 0,092 | 8,90 | 0,177 | 173,83 € |
| PSG0.5-130HCK | 130 | 65,0 | 66,0 | 10 | 35 | 3 | 0,038 - 0,092 | 9,65 | 0,196 | 199,45 € |
| PSG0.5-140HCK | 140 | 70,0 | 71,0 | 10 | 35 | 3 | 0,038 - 0,092 | 10,39 | 0,217 | 207,74 € |
| PSG0.5-150HCK | 150 | 75,0 | 76,0 | 10 | 40 | 3 | 0,038 - 0,092 | 11,37 | 0,262 | 226,19 € |
| PSG0.5-200HCK | 200 | 100,0 | 101,0 | 14 | 50 | 5 | 0,036 - 0,094 | 15,32 | 0,444 | 278,80 € |
| PSG0.5-250HCK | 250 | 125,0 | 126,0 | 16 | 60 | 5 | 0,039 - 0,104 | 19,15 | 0,679 | 334,40 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




M2

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



SCE_SS

Serracavo, Inox



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg




BLHB50

Rinvio angolare, fino a 30 Nm




GMK17_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



ASH

Anello di sollevamento, dritto a saldare



PAL

Dado di sicurezza, Per bloccaggio assiale



BLHM60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



PRES7HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 700kg

Prodotti correlati