Modulo 0,5

Ingranaggio a denti dritti

Inox 303 o inox 316



- ***Qualità grado 7e* DIN 58405 (AGMA Q10)**
- *Materiale:*
  - *Inox 303*
  - *Inox 316*
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 58405*
- *Rendimento vicino al 98%*

Qualità grado 7e

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Inox 303	Codice Inox 316	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Inox 303	Coppia (Nm) Inox 316	Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox 303	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox 316
PSG0.5-20S	PSG0.5-20SL	20	10,0	11,0	4	8	0,076 - 0,037	0,21	0,17	0,006	37,54 €	43,11 €
PSG0.5-21S	PSG0.5-21SL	21	10,5	11,5	4	8	0,077 - 0,036	0,22	0,17	0,006	37,92 €	43,54 €
PSG0.5-22S	PSG0.5-22SL	22	11,0	12,0	4	8	0,077 - 0,036	0,23	0,18	0,006	38,41 €	44,13 €
PSG0.5-23S	PSG0.5-23SL	23	11,5	12,5	4	8	0,077 - 0,036	0,25	0,19	0,007	38,89 €	44,62 €
PSG0.5-24S	PSG0.5-24SL	24	12,0	13,0	5	10	0,077 - 0,036	0,26	0,20	0,008	39,32 €	45,13 €
PSG0.5-25S	PSG0.5-25SL	25	12,5	13,5	5	10	0,087 - 0,042	0,27	0,21	0,009	39,74 €	45,66 €
PSG0.5-26S	PSG0.5-26SL	26	13,0	14,0	5	10	0,087 - 0,042	0,33	0,25	0,009	40,30 €	46,31 €
PSG0.5-27S	PSG0.5-27SL	27	13,5	14,5	5	10	0,087 - 0,042	0,34	0,26	0,010	40,75 €	46,76 €
PSG0.5-28S	PSG0.5-28SL	28	14,0	15,0	5	10	0,087 - 0,042	0,35	0,27	0,010	41,15 €	47,26 €
PSG0.5-29S	PSG0.5-29SL	29	14,5	15,5	6	13	0,087 - 0,042	0,36	0,28	0,014	41,40 €	47,57 €
PSG0.5-30S	PSG0.5-30SL	30	15,0	16,0	6	13	0,087 - 0,042	0,41	0,32	0,014	41,57 €	47,73 €
PSG0.5-32S	PSG0.5-32SL	32	16,0	17,0	6	13	0,087 - 0,042	0,44	0,34	0,015	42,58 €	48,88 €
PSG0.5-35S	PSG0.5-35SL	35	17,5	18,5	6	13	0,087 - 0,042	0,48	0,38	0,017	43,99 €	50,53 €
PSG0.5-38S	PSG0.5-38SL	38	19,0	20,0	6	17	0,089 - 0,041	0,52	0,41	0,026	45,33 €	52,06 €
PSG0.5-40S	PSG0.5-40SL	40	20,0	21,0	6	17	0,089 - 0,041	0,71	0,55	0,027	46,35 €	53,22 €
PSG0.5-42S	PSG0.5-42SL	42	21,0	22,0	6	17	0,089 - 0,041	0,74	0,58	0,028	47,15 €	54,17 €
PSG0.5-45S	PSG0.5-45SL	45	22,5	23,5	6	17	0,089 - 0,041	0,79	0,62	0,031	48,63 €	55,84 €
PSG0.5-48S	PSG0.5-48SL	48	24,0	25,0	6	17	0,089 - 0,041	0,85	0,66	0,033	50,53 €	57,99 €
PSG0.5-50S	PSG0.5-50SL	50	25,0	26,0	6	17	0,089 - 0,041	1,05	0,81	0,034	51,05 €	58,63 €
PSG0.5-52S	PSG0.5-52SL	52	26,0	27,0	6	17	0,097 - 0,046	1,09	0,85	0,036	51,82 €	59,52 €
PSG0.5-55S	PSG0.5-55SL	55	27,5	28,5	6	17	0,097 - 0,046	1,15	0,90	0,038	52,87 €	60,73 €
PSG0.5-58S	PSG0.5-58SL	58	29,0	30,0	6	17	0,097 - 0,046	1,21	0,94	0,041	53,98 €	61,94 €
PSG0.5-60S	PSG0.5-60SL	60	30,0	31,0	6	17	0,097 - 0,046	1,49	1,16	0,043	54,56 €	62,61 €

Dimensioni in mm

Modulo 0,5





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Inox 303	Codice Inox 316	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Inox 303	Coppia (Nm) Inox 316	Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox 303	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox 316
PSG0.5-62S	PSG0.5-62SL	62	31,0	32,0	8	20	0,098 - 0,044	1,54	1,20	0,049	55,21 €	63,41 €
PSG0.5-65S	PSG0.5-65SL	65	32,5	33,5	8	20	0,098 - 0,044	1,62	1,26	0,052	56,41 €	64,78 €
PSG0.5-68S	PSG0.5-68SL	68	34,0	35,0	8	20	0,098 - 0,044	1,69	1,32	0,055	56,78 €	65,20 €
PSG0.5-70S	PSG0.5-70SL	70	35,0	36,0	8	20	0,098 - 0,044	1,74	1,36	0,057	57,38 €	65,92 €
PSG0.5-72S	PSG0.5-72SL	72	36,0	37,0	8	20	0,098 - 0,044	1,79	1,39	0,060	57,95 €	66,55 €
PSG0.5-75S	PSG0.5-75SL	75	37,5	38,5	8	20	0,098 - 0,044	1,87	1,45	0,063	58,38 €	67,05 €
PSG0.5-78S	PSG0.5-78SL	78	39,0	40,0	8	20	0,098 - 0,044	1,94	1,51	0,067	59,24 €	68,04 €
PSG0.5-80S	PSG0.5-80SL	80	40,0	41,0	8	25	0,098 - 0,044	2,55	1,98	0,083	59,70 €	68,55 €
PSG0.5-82S	PSG0.5-82SL	82	41,0	42,0	8	25	0,098 - 0,044	2,61	2,03	0,086	60,33 €	69,31 €
PSG0.5-85S	PSG0.5-85SL	85	42,5	43,5	8	25	0,098 - 0,044	2,71	2,11	0,090	60,97 €	69,98 €
PSG0.5-90S	PSG0.5-90SL	90	45,0	46,0	8	25	0,098 - 0,044	2,87	2,23	0,097	61,94 €	71,14 €
PSG0.5-100S	PSG0.5-100SL	100	50,0	51,0	10	30	0,098 - 0,044	3,84	2,99	0,125	62,86 €	72,20 €
PSG0.5-120S	PSG0.5-120SL	120	60,0	61,0	10	35	0,111 - 0,049	4,61	3,59	0,180	76,20 €	87,47 €
PSG0.5-130S	PSG0.5-130SL	130	65,0	66,0	10	35	0,111 - 0,049	5,00	3,89	0,200	87,39 €	100,35 €
PSG0.5-140S	PSG0.5-140SL	140	70,0	71,0	10	35	0,111 - 0,049	5,38	4,19	0,221	91,04 €	104,50 €
PSG0.5-150S	PSG0.5-150SL	150	75,0	76,0	10	40	0,111 - 0,049	7,79	6,06	0,267	99,12 €	113,82 €
PSG0.5-200S	PSG0.5-200SL	200	100,0	101,0	14	50	0,113 - 0,047	11,61	9,03	0,452	122,18 €	140,31 €
PSG0.5-250S	PSG0.5-250SL	250	125,0	126,0	16	60	0,136 - 0,062	14,51	11,29	0,692	146,54 €	168,28 €

Dimensions en mm

Altri prodotti...


BAC105

Contenitore a becco, 8mm


CLSCLP_SS

Perno serie corta inox, Inox - serie corta


RDERSS

Tenditore, a serraggio manuale inox


PTA40

Articulated foot with solid base foot Ø 40, 3000N


DGSA

Testa a snodo maschio, Acciaio / acciaio - Serie economica


HSSss

Vite a spalla di precisione inox ISO7379, Inox ISO 7379


GLT2-27

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura, Estensione parziale


NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso


BOX-SHNA

Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio


CLR

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio


DILC

Indexing plunger with cam, with cam


LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla

Prodotti correlati


PSG05S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316


PSG05

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato


ZGSC05

Spur gear with clamp, Teeth in polyacetal


SSG05

Spur gear with clamp, Stainless steel 303