
Modulo 0,8

Ingranaggio a denti dritti trattati skiving

Acciaio cementato temprato



- ***Qualità grado 6e* DIN 58405 (AGMA Q11)**
- *Materiale:*
  Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRc
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 58405*
- *Rendimento vicino al 98%*

Qualità grado 6e

Principio

- *Dopo il taglio preciso della dentatura, l'ingranaggio è cementato temprato e quindi la dentatura viene tagliata di nuovo per eliminare le deformazioni dovute al trattamento.*

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.*


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Chiavetta	Gioco (mm)	Coppia (Nm)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
PSG0.8-18HC	18	14,4	16,0	5	11	-	0,030 - 0,066	3,46	0,015	83,81 €
PSG0.8-19HC	19	15,2	16,8	5	11	-	0,030 - 0,066	3,65	0,016	85,06 €
PSG0.8-20HC	20	16,0	17,6	5	11	-	0,030 - 0,066	4,53	0,017	86,30 €
PSG0.8-21HC	21	16,8	18,4	5	12	-	0,030 - 0,066	4,76	0,020	89,04 €
PSG0.8-22HC	22	17,6	19,2	5	12	-	0,030 - 0,066	4,98	0,021	90,31 €
PSG0.8-23HC	23	18,4	20,0	5	12	-	0,029 - 0,067	5,21	0,023	90,75 €
PSG0.8-24HCK	24	19,2	20,8	6	14	2	0,029 - 0,067	5,44	0,026	91,23 €
PSG0.8-25HCK	25	20,0	21,6	6	14	2	0,029 - 0,067	5,66	0,028	95,06 €
PSG0.8-26HCK	26	20,8	22,4	6	14	2	0,029 - 0,067	5,90	0,029	98,43 €
PSG0.8-27HCK	27	21,6	23,2	6	14	2	0,029 - 0,067	6,13	0,031	100,49 €
PSG0.8-28HCK	28	22,4	24,0	8	18	2	0,029 - 0,067	6,35	0,037	102,70 €
PSG0.8-29HCK	29	23,2	24,8	8	18	2	0,029 - 0,067	6,58	0,039	105,39 €
PSG0.8-30HCK	30	24,0	25,6	8	18	2	0,029 - 0,067	6,76	0,041	107,16 €
PSG0.8-32HCK	32	25,6	27,2	8	18	2	0,035 - 0,078	7,21	0,045	109,93 €
PSG0.8-35HCK	35	28,0	29,6	10	20	3	0,035 - 0,078	7,89	0,052	113,66 €
PSG0.8-38HCK	38	30,4	32,0	10	20	3	0,033 - 0,079	8,57	0,059	118,30 €
PSG0.8-40HCK	40	32,0	33,6	10	20	3	0,033 - 0,079	10,03	0,064	122,63 €
PSG0.8-42HCK	42	33,6	35,2	10	20	3	0,033 - 0,079	10,53	0,069	123,53 €
PSG0.8-45HCK	45	36,0	37,6	10	20	3	0,033 - 0,079	11,28	0,077	125,31 €
PSG0.8-48HCK	48	38,4	40,0	10	30	3	0,033 - 0,079	12,04	0,117	126,37 €

Dimensioni in mm

Modulo 0,8



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Chiavetta	Gioco (mm)	Coppia (Nm)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
PSG0.8-50HCK	50	40,0	41,6	10	30	3	0,033 - 0,079	13,61	0,123	139,51 €
PSG0.8-52HCK	52	41,6	43,2	10	30	3	0,033 - 0,079	14,15	0,129	143,64 €
PSG0.8-55HCK	55	44,0	45,6	10	30	3	0,033 - 0,079	14,97	0,139	149,61 €
PSG0.8-58HCK	58	46,4	48,0	10	30	3	0,033 - 0,079	15,78	0,150	154,15 €
PSG0.8-60HCK	60	48,0	49,6	10	40	3	0,033 - 0,079	17,00	0,200	157,71 €
PSG0.8-62HCK	62	49,6	51,2	10	40	3	0,033 - 0,079	17,57	0,208	162,88 €
PSG0.8-65HCK	65	52,0	53,6	10	40	3	0,038 - 0,092	18,42	0,220	174,55 €
PSG0.8-68HCK	68	54,4	56,0	10	40	3	0,038 - 0,092	19,27	0,233	183,54 €
PSG0.8-70HCK	70	56,0	57,6	10	40	3	0,038 - 0,092	19,83	0,241	187,35 €
PSG0.8-72HCK	72	57,6	59,2	10	40	3	0,038 - 0,092	20,40	0,250	191,40 €
PSG0.8-75HCK	75	60,0	61,6	10	50	3	0,038 - 0,092	21,25	0,320	204,19 €
PSG0.8-78HCK	78	62,4	64,0	10	50	3	0,038 - 0,092	22,10	0,334	207,27 €
PSG0.8-80HCK	80	64,0	65,6	10	50	3	0,038 - 0,092	23,77	0,344	211,46 €
PSG0.8-82HCK	82	65,6	67,2	10	50	3	0,038 - 0,092	24,36	0,354	214,49 €
PSG0.8-85HCK	85	68,0	69,6	10	50	3	0,038 - 0,092	25,25	0,370	219,09 €
PSG0.8-90HCK	90	72,0	73,6	10	65	3	0,038 - 0,092	26,74	0,504	226,17 €
PSG0.8-95HCK	95	76,0	77,6	10	65	3	0,038 - 0,092	28,22	0,533	250,36 €
PSG0.8-100HCK	100	80,0	81,6	14	65	5	0,038 - 0,092	30,39	0,553	253,68 €
PSG0.8-110HCK	110	88,0	89,6	14	70	5	0,036 - 0,094	31,91	0,661	317,56 €
PSG0.8-120HCK	120	96,0	97,6	14	70	5	0,036 - 0,094	33,43	0,733	359,11 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


ACL-FPA


Accessori per pannelli, Morsetto angolare


M1

Vite senza fine , Acciaio temprato


PTKss

Piede speciale agroalimentare, Inox - 3-A standard


NTMdl

Grano punta in delrin, punta in delrin


HCSS

Grano con punta a coppa, punta a coppa


PLC_PLT

Magnete, Con foro centrale


BAG-MISS

Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Inox


BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante, Attrezzi di montaggio


V3RA_PTR

Volantino a tre razze, Poliammide


DH

Spina cilindrica, standard DIN 6325


DOMI120

Accessori di collegamento, Leva di


SGL

Anello di sollevamento,

Prodotti correlati