

# Modulo **Ingranaggio a denti dritti** **0,8** **Inox 303 o inox 316**



- **Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**

- Materiale:

Inox 303

Inox 316

- Dentatura tagliata a norma DIN 867

- Spessore del dente a norma DIN 58405

- Rendimento vicino al 98%

## Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)

- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)

- Foro maschiato

- Foro per copiglia

## Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min



**Qualità grado 7e**


## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSGO.8-18S	PSGO.8-18SL	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,57	0,44	0,015	36,71 €	42,17 €
PSGO.8-19S	PSGO.8-19SL	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	0,60	0,47	0,016	37,26 €	42,80 €
PSGO.8-20S	PSGO.8-20SL	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	0,80	0,62	0,017	37,83 €	43,42 €
PSGO.8-21S	PSGO.8-21SL	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	0,84	0,65	0,020	39,00 €	44,81 €
PSGO.8-22S	PSGO.8-22SL	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	0,88	0,68	0,022	39,60 €	45,43 €
PSGO.8-23S	PSGO.8-23SL	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	0,92	0,71	0,023	39,74 €	45,66 €
PSGO.8-24S	PSGO.8-24SL	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	0,96	0,74	0,027	39,97 €	45,91 €
PSGO.8-25S	PSGO.8-25SL	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	0,99	0,77	0,028	41,63 €	47,82 €
PSGO.8-26S	PSGO.8-26SL	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	1,22	0,95	0,030	43,15 €	49,50 €
PSGO.8-27S	PSGO.8-27SL	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	1,26	0,98	0,031	44,01 €	50,56 €
PSGO.8-28S	PSGO.8-28SL	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	1,31	1,02	0,038	45,02 €	51,68 €
PSGO.8-29S	PSGO.8-29SL	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	1,36	1,06	0,040	46,19 €	53,03 €
PSGO.8-30S	PSGO.8-30SL	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	1,55	1,20	0,042	46,97 €	53,93 €
PSGO.8-32S	PSGO.8-32SL	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	1,65	1,28	0,046	48,19 €	55,31 €
PSGO.8-35S	PSGO.8-35SL	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	1,80	1,40	0,053	49,79 €	57,19 €
PSGO.8-38S	PSGO.8-38SL	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	1,96	1,52	0,060	51,84 €	59,52 €
PSGO.8-40S	PSGO.8-40SL	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	2,63	2,05	0,065	53,72 €	61,70 €
PSGO.8-42S	PSGO.8-42SL	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	2,76	2,15	0,070	54,14 €	62,16 €
PSGO.8-45S	PSGO.8-45SL	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	2,96	2,30	0,078	54,92 €	63,08 €
PSGO.8-48S	PSGO.8-48SL	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	3,16	2,46	0,119	55,38 €	63,58 €
PSGO.8-50S	PSGO.8-50SL	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	3,90	3,03	0,125	61,12 €	70,19 €
PSGO.8-52S	PSGO.8-52SL	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	4,06	3,16	0,132	62,91 €	72,25 €
PSGO.8-55S	PSGO.8-55SL	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	4,29	3,34	0,142	65,58 €	75,28 €
PSGO.8-58S	PSGO.8-58SL	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	4,53	3,52	0,153	67,54 €	77,56 €

Dimensioni in mm

# Modulo 0,8



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSGO.8-60S	PSGO.8-60SL	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	5,57	4,33	0,204	69,11 €	79,36 €
PSGO.8-62S	PSGO.8-62SL	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	5,76	4,48	0,212	71,39 €	81,97 €
PSGO.8-65S	PSGO.8-65SL	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	6,04	4,69	0,224	76,49 €	87,84 €
PSGO.8-68S	PSGO.8-68SL	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	6,31	4,91	0,237	80,42 €	92,35 €
PSGO.8-70S	PSGO.8-70SL	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	6,50	5,06	0,246	82,10 €	94,26 €
PSGO.8-72S	PSGO.8-72SL	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	6,69	5,20	0,255	83,86 €	96,28 €
PSGO.8-75S	PSGO.8-75SL	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	6,96	5,42	0,326	89,51 €	102,74 €
PSGO.8-78S	PSGO.8-78SL	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	7,24	5,63	0,340	90,83 €	104,28 €
PSGO.8-80S	PSGO.8-80SL	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	9,51	7,40	0,351	92,66 €	106,40 €
PSGO.8-82S	PSGO.8-82SL	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	9,75	7,58	0,361	94,00 €	107,90 €
PSGO.8-85S	PSGO.8-85SL	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	10,10	7,86	0,377	96,01 €	110,23 €
PSGO.8-90S	PSGO.8-90SL	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	10,70	8,32	0,513	99,09 €	113,78 €
PSGO.8-95S	PSGO.8-95SL	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	11,29	8,78	0,543	109,71 €	125,97 €
PSGO.8-100S	PSGO.8-100SL	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	14,33	11,15	0,564	111,19 €	127,66 €
PSGO.8-110S	PSGO.8-110SL	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	15,05	11,70	0,673	139,15 €	159,79 €
PSGO.8-120S	PSGO.8-120SL	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	15,77	12,26	0,747	157,39 €	180,72 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BPPss

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto




SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



BLHT30

Rinvio angolare a T, da 1.65 a 4.40 Nm



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 3kg



TCSH

Tenditore per catena automatico, Con pattino



RJUM05

Supporto per boccia Drylin R®, Chiuso - Corto



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



MLY\_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



GPB

Impugnatura sferica, Con inserto ottone



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



CLB\_M

Maniglia a ripresa, Zamak

## Prodotti correlati



PSG08S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato