

Modulo **Ingranaggio a denti dritti** **0,8** **Inox 303 o inox 316**



- **Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**
- **Materiale:**
Inox 303
Inox 316
- **Dentatura tagliata a norma DIN 867**
- **Spessore del dente a norma DIN 58405**
- **Rendimento vicino al 98%**



Opzioni

- **Cambiamento di alesaggio (H7)**
- **Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)**
- **Foro maschiato**
- **Foro per copiglia**

Qualità grado 7e

Info.

- **La coppia è indicativa ed è data per 100g/min**


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSGO.8-18S	PSGO.8-18SL	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,57	0,44	0,015	36,71 €	42,17 €
PSGO.8-19S	PSGO.8-19SL	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	0,60	0,47	0,016	37,26 €	42,80 €
PSGO.8-20S	PSGO.8-20SL	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	0,80	0,62	0,017	37,83 €	43,42 €
PSGO.8-21S	PSGO.8-21SL	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	0,84	0,65	0,020	39,00 €	44,81 €
PSGO.8-22S	PSGO.8-22SL	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	0,88	0,68	0,022	39,60 €	45,43 €
PSGO.8-23S	PSGO.8-23SL	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	0,92	0,71	0,023	39,74 €	45,66 €
PSGO.8-24S	PSGO.8-24SL	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	0,96	0,74	0,027	39,97 €	45,91 €
PSGO.8-25S	PSGO.8-25SL	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	0,99	0,77	0,028	41,63 €	47,82 €
PSGO.8-26S	PSGO.8-26SL	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	1,22	0,95	0,030	43,15 €	49,50 €
PSGO.8-27S	PSGO.8-27SL	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	1,26	0,98	0,031	44,01 €	50,56 €
PSGO.8-28S	PSGO.8-28SL	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	1,31	1,02	0,038	45,02 €	51,68 €
PSGO.8-29S	PSGO.8-29SL	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	1,36	1,06	0,040	46,19 €	53,03 €
PSGO.8-30S	PSGO.8-30SL	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	1,55	1,20	0,042	46,97 €	53,93 €
PSGO.8-32S	PSGO.8-32SL	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	1,65	1,28	0,046	48,19 €	55,31 €
PSGO.8-35S	PSGO.8-35SL	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	1,80	1,40	0,053	49,79 €	57,19 €
PSGO.8-38S	PSGO.8-38SL	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	1,96	1,52	0,060	51,84 €	59,52 €
PSGO.8-40S	PSGO.8-40SL	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	2,63	2,05	0,065	53,72 €	61,70 €
PSGO.8-42S	PSGO.8-42SL	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	2,76	2,15	0,070	54,14 €	62,16 €
PSGO.8-45S	PSGO.8-45SL	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	2,96	2,30	0,078	54,92 €	63,08 €
PSGO.8-48S	PSGO.8-48SL	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	3,16	2,46	0,119	55,38 €	63,58 €
PSGO.8-50S	PSGO.8-50SL	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	3,90	3,03	0,125	61,12 €	70,19 €
PSGO.8-52S	PSGO.8-52SL	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	4,06	3,16	0,132	62,91 €	72,25 €
PSGO.8-55S	PSGO.8-55SL	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	4,29	3,34	0,142	65,58 €	75,28 €
PSGO.8-58S	PSGO.8-58SL	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	4,53	3,52	0,153	67,54 €	77,56 €

Dimensioni in mm

Modulo 0,8



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSG0.8-60S	PSG0.8-60SL	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	5,57	4,33	0,204	69,11 €	79,36 €
PSG0.8-62S	PSG0.8-62SL	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	5,76	4,48	0,212	71,39 €	81,97 €
PSG0.8-65S	PSG0.8-65SL	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	6,04	4,69	0,224	76,49 €	87,84 €
PSG0.8-68S	PSG0.8-68SL	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	6,31	4,91	0,237	80,42 €	92,35 €
PSG0.8-70S	PSG0.8-70SL	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	6,50	5,06	0,246	82,10 €	94,26 €
PSG0.8-72S	PSG0.8-72SL	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	6,69	5,20	0,255	83,86 €	96,28 €
PSG0.8-75S	PSG0.8-75SL	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	6,96	5,42	0,326	89,51 €	102,74 €
PSG0.8-78S	PSG0.8-78SL	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	7,24	5,63	0,340	90,83 €	104,28 €
PSG0.8-80S	PSG0.8-80SL	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	9,51	7,40	0,351	92,66 €	106,40 €
PSG0.8-82S	PSG0.8-82SL	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	9,75	7,58	0,361	94,00 €	107,90 €
PSG0.8-85S	PSG0.8-85SL	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	10,10	7,86	0,377	96,01 €	110,23 €
PSG0.8-90S	PSG0.8-90SL	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	10,70	8,32	0,513	99,09 €	113,78 €
PSG0.8-95S	PSG0.8-95SL	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	11,29	8,78	0,543	109,71 €	125,97 €
PSG0.8-100S	PSG0.8-100SL	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	14,33	11,15	0,564	111,19 €	127,66 €
PSG0.8-110S	PSG0.8-110SL	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	15,05	11,70	0,673	139,15 €	159,79 €
PSG0.8-120S	PSG0.8-120SL	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	15,77	12,26	0,747	157,39 €	180,72 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




ZG4

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



PM3

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla



ACLBDB

Sistema di chiusura per profili alluminio, Fermo a 2 sfere



EHD08-9

Riduttore coassiale, da 35 a 50 Nm



UCFL_PBT

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Polimero e inox




PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



KK

Chiavetta rettangolare, Acciaio



PTGR

Puleggia folle, Per cinghia tonda



DOMI80

Accessori di collegamento, Piatto girevole

Prodotti correlati



PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato