Modulo 1,0

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- ***Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)***
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRc
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Qualità grado 7e25

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.*


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Codice Temprato	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Coppia (Nm) Temprato	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Standard	Prezzo unit. da 1 a 5 Temprato
PSG1.0-18	PSG1.0-18H	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	1,76	6,47	0,033	28,83 €	47,60 €
PSG1.0-19	PSG1.0-19H	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,86	6,83	0,035	29,27 €	48,30 €
PSG1.0-20	PSG1.0-20H	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	2,48	8,85	0,038	30,21 €	49,90 €
PSG1.0-21	PSG1.0-21H	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	2,60	9,29	0,040	30,44 €	50,18 €
PSG1.0-22	PSG1.0-22H	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	2,73	9,73	0,043	30,84 €	50,92 €
PSG1.0-23	PSG1.0-23H	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	2,85	10,18	0,045	31,00 €	51,14 €
PSG1.0-24	PSG1.0-24H	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	2,97	10,62	0,060	31,16 €	51,44 €
PSG1.0-25	PSG1.0-25H	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	3,10	11,06	0,063	32,47 €	53,59 €
PSG1.0-26	PSG1.0-26H	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	3,79	11,52	0,066	33,62 €	55,53 €
PSG1.0-27	PSG1.0-27H	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	3,94	11,96	0,069	34,32 €	56,64 €
PSG1.0-28	PSG1.0-28H	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	4,08	12,41	0,073	35,08 €	57,93 €
PSG1.0-29	PSG1.0-29H	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	4,23	12,85	0,089	36,00 €	59,42 €
PSG1.0-30	PSG1.0-30H	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	4,81	13,21	0,092	36,60 €	60,44 €
PSG1.0-32	PSG1.0-32H	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	5,13	14,09	0,100	37,54 €	61,94 €
PSG1.0-35	PSG1.0-35H	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	5,61	15,41	0,112	38,83 €	64,10 €
PSG1.0-38	PSG1.0-38H	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	6,09	16,73	0,160	40,41 €	66,68 €
PSG1.0-40	PSG1.0-40H	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	8,19	19,59	0,170	41,88 €	69,17 €
PSG1.0-42	PSG1.0-42H	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	8,60	20,57	0,180	42,19 €	69,69 €
PSG1.0-45	PSG1.0-45H	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	9,22	22,04	0,196	42,80 €	70,66 €
PSG1.0-48	PSG1.0-48H	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	9,83	23,51	0,213	43,17 €	71,23 €
PSG1.0-50	PSG1.0-50H	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	12,15	26,57	0,225	47,65 €	78,62 €

Dimensioni in mm

Modulo 1,0



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice Standard	Codice Temprato	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Coppia (Nm) Temprato	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Standard	Prezzo unit. da 1 a 5 Temprato
PSG1.0-52	PSG1.0-52H	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	12,63	27,64	0,270	49,09 €	80,96 €
PSG1.0-55	PSG1.0-55H	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	13,36	29,23	0,290	51,10 €	84,33 €
PSG1.0-58	PSG1.0-58H	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	14,09	30,82	0,311	52,67 €	86,89 €
PSG1.0-60	PSG1.0-60H	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	17,35	33,20	0,325	53,88 €	88,93 €
PSG1.0-62	PSG1.0-62H	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	17,92	34,31	0,340	55,64 €	91,86 €
PSG1.0-65	PSG1.0-65H	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	18,79	35,97	0,430	59,65 €	98,41 €
PSG1.0-68	PSG1.0-68H	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	19,66	37,63	0,455	62,72 €	103,52 €
PSG1.0-70	PSG1.0-70H	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	20,24	38,73	0,472	64,00 €	105,66 €
PSG1.0-72	PSG1.0-72H	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	20,81	39,84	0,489	65,37 €	107,93 €
PSG1.0-75	PSG1.0-75H	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	21,68	41,50	0,516	69,76 €	115,13 €
PSG1.0-78	PSG1.0-78H	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	22,55	43,16	0,626	70,83 €	116,91 €
PSG1.0-80	PSG1.0-80H	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	29,61	46,42	0,645	72,25 €	119,20 €
PSG1.0-82	PSG1.0-82H	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	30,35	47,58	0,665	73,28 €	120,95 €
PSG1.0-85	PSG1.0-85H	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	31,46	49,32	0,696	74,84 €	123,53 €
PSG1.0-90	PSG1.0-90H	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	33,31	52,22	0,750	77,25 €	127,48 €
PSG1.0-95	PSG1.0-95H	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	35,16	55,12	0,807	85,52 €	141,16 €
PSG1.0-100	PSG1.0-100H	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	37,99	59,36	0,950	86,65 €	143,05 €
PSG1.0-110	PSG1.0-110H	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	41,79	65,30	1,079	108,51 €	179,07 €
PSG1.0-120	PSG1.0-120H	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	45,59	71,24	1,220	122,72 €	202,47 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Connettore rinvio d’angolo, Multiplo




Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



Ball lock pins lockable , Stainless steel



Morsetto di giunzione, Per guida prodotto laterale



Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Polimero e inox



Vite senza fine di precisione, Acciaio



Tenditore rigido, Fisso



Snodo angolare a 180°, Acciaio



Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio



Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera di regolazione



Star shaped anti-static handle, Star, anti-static

Prodotti correlati



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303