

Modulo 1,0

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)

- Materiale:

Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC

Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC

- Dentatura tagliata a norma DIN 867

- Spessore del dente a norma DIN 3967

- Rendimento vicino al 98%



Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)

- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN6885 (J59)

- Foro maschiato

- Foro per copiglia

Qualità grado 7e25

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5		
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo				Standard	Temprato	
PSG1.0-18	PSG1.0-18H	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	1,76	6,47	0,033	28,83 €	47,60 €
PSG1.0-19	PSG1.0-19H	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,86	6,83	0,035	29,27 €	48,30 €
PSG1.0-20	PSG1.0-20H	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	2,48	8,85	0,038	30,21 €	49,90 €
PSG1.0-21	PSG1.0-21H	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	2,60	9,29	0,040	30,44 €	50,18 €
PSG1.0-22	PSG1.0-22H	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	2,73	9,73	0,043	30,84 €	50,92 €
PSG1.0-23	PSG1.0-23H	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	2,85	10,18	0,045	31,00 €	51,14 €
PSG1.0-24	PSG1.0-24H	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	2,97	10,62	0,060	31,16 €	51,44 €
PSG1.0-25	PSG1.0-25H	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	3,10	11,06	0,063	32,47 €	53,59 €
PSG1.0-26	PSG1.0-26H	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	3,79	11,52	0,066	33,62 €	55,53 €
PSG1.0-27	PSG1.0-27H	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	3,94	11,96	0,069	34,32 €	56,64 €
PSG1.0-28	PSG1.0-28H	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	4,08	12,41	0,073	35,08 €	57,93 €
PSG1.0-29	PSG1.0-29H	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	4,23	12,85	0,089	36,00 €	59,42 €
PSG1.0-30	PSG1.0-30H	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	4,81	13,21	0,092	36,60 €	60,44 €
PSG1.0-32	PSG1.0-32H	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	5,13	14,09	0,100	37,54 €	61,94 €
PSG1.0-35	PSG1.0-35H	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	5,61	15,41	0,112	38,83 €	64,10 €
PSG1.0-38	PSG1.0-38H	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	6,09	16,73	0,160	40,41 €	66,68 €
PSG1.0-40	PSG1.0-40H	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	8,19	19,59	0,170	41,88 €	69,17 €
PSG1.0-42	PSG1.0-42H	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	8,60	20,57	0,180	42,19 €	69,69 €
PSG1.0-45	PSG1.0-45H	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	9,22	22,04	0,196	42,80 €	70,66 €
PSG1.0-48	PSG1.0-48H	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	9,83	23,51	0,213	43,17 €	71,23 €
PSG1.0-50	PSG1.0-50H	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	12,15	26,57	0,225	47,65 €	78,62 €

Dimensioni in mm

Modulo 1,0



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato	(kg)	Standard	Temprato
PSG1.0-52	PSG1.0-52H	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	12,63	27,64	0,270	49,09	€ 80,96
PSG1.0-55	PSG1.0-55H	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	13,36	29,23	0,290	51,10	€ 84,33
PSG1.0-58	PSG1.0-58H	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	14,09	30,82	0,311	52,67	€ 86,89
PSG1.0-60	PSG1.0-60H	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	17,35	33,20	0,325	53,88	€ 88,93
PSG1.0-62	PSG1.0-62H	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	17,92	34,31	0,340	55,64	€ 91,86
PSG1.0-65	PSG1.0-65H	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	18,79	35,97	0,430	59,65	€ 98,41
PSG1.0-68	PSG1.0-68H	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	19,66	37,63	0,455	62,72	€ 103,52
PSG1.0-70	PSG1.0-70H	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	20,24	38,73	0,472	64,00	€ 105,66
PSG1.0-72	PSG1.0-72H	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	20,81	39,84	0,489	65,37	€ 107,93
PSG1.0-75	PSG1.0-75H	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	21,68	41,50	0,516	69,76	€ 115,13
PSG1.0-78	PSG1.0-78H	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	22,55	43,16	0,626	70,83	€ 116,91
PSG1.0-80	PSG1.0-80H	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	29,61	46,42	0,645	72,25	€ 119,20
PSG1.0-82	PSG1.0-82H	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	30,35	47,58	0,665	73,28	€ 120,95
PSG1.0-85	PSG1.0-85H	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	31,46	49,32	0,696	74,84	€ 123,53
PSG1.0-90	PSG1.0-90H	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	33,31	52,22	0,750	77,25	€ 127,48
PSG1.0-95	PSG1.0-95H	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	35,16	55,12	0,807	85,52	€ 141,16
PSG1.0-100	PSG1.0-100H	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	37,99	59,36	0,950	86,65	€ 143,05
PSG1.0-110	PSG1.0-110H	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	41,79	65,30	1,079	108,51	€ 179,07
PSG1.0-120	PSG1.0-120H	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	45,59	71,24	1,220	122,72	€ 202,47

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NSU
Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°



PO
Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



EGRM
Tee nuts with prongs,



BSCf
Manopola, Con coppia
regolabile



EP7
Indicatore di posizione
elettronico, 5 cifre




DCG
Ventosa, Gomma
naturale



MSP38
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...



HTD14M_55
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD14 Ghisa



RPC
Ruota, Poliammide



HAS
Rondella girevole, Vite
con spalla a testa
piatta con intaglio



AC
Piastrina di riscontro,
13mm



GLP
Volantino a 6 lobi
filettato,
Tecnopolimero - Inox

Prodotti correlati



PSG1
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



PSG1S
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303