

# Modulo 1,5

## Ingranaggio a denti dritti

### Inox 303 o inox 316



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
  - Inox 303
  - Inox 316
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

### Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (J59)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

### Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

Qualità grado 7e25



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSG1.5-18S	PSG1.5-18SL	18	27,0	30,0	6	22	0,128 - 0,052	3,29	2,56	0,107	51,00 €	58,58 €
PSG1.5-19S	PSG1.5-19SL	19	28,5	31,5	6	22	0,128 - 0,052	3,48	2,70	0,114	52,90 €	60,73 €
PSG1.5-20S	PSG1.5-20SL	20	30,0	33,0	6	22	0,128 - 0,052	4,63	3,60	0,123	55,58 €	63,83 €
PSG1.5-21S	PSG1.5-21SL	21	31,5	34,5	8	25	0,129 - 0,051	4,86	3,78	0,139	56,06 €	64,39 €
PSG1.5-22S	PSG1.5-22SL	22	33,0	36,0	8	25	0,129 - 0,051	5,09	3,96	0,148	56,73 €	65,12 €
PSG1.5-23S	PSG1.5-23SL	23	34,5	37,5	8	25	0,129 - 0,051	5,32	4,14	0,158	57,71 €	65,12 €
PSG1.5-24S	PSG1.5-24SL	24	36,0	39,0	8	25	0,129 - 0,051	5,55	4,32	0,168	58,29 €	66,92 €
PSG1.5-25S	PSG1.5-25SL	25	37,5	40,5	8	25	0,129 - 0,051	5,78	4,50	0,178	61,30 €	70,37 €
PSG1.5-26S	PSG1.5-26SL	26	39,0	42,0	8	25	0,129 - 0,051	7,08	5,50	0,189	64,23 €	73,75 €
PSG1.5-27S	PSG1.5-27SL	27	40,5	43,5	8	25	0,129 - 0,051	7,35	5,72	0,200	66,24 €	76,04 €
PSG1.5-28S	PSG1.5-28SL	28	42,0	45,0	8	25	0,129 - 0,051	7,62	5,93	0,211	68,09 €	78,19 €
PSG1.5-29S	PSG1.5-29SL	29	43,5	46,5	10	35	0,129 - 0,051	7,89	6,14	0,273	69,20 €	79,41 €
PSG1.5-30S	PSG1.5-30SL	30	45,0	48,0	10	35	0,129 - 0,051	8,98	6,99	0,285	71,26 €	81,84 €
PSG1.5-32S	PSG1.5-32SL	32	48,0	51,0	10	35	0,129 - 0,051	9,58	7,45	0,311	73,69 €	84,61 €
PSG1.5-35S	PSG1.5-35SL	35	52,5	55,5	10	35	0,171 - 0,069	10,48	8,15	0,354	76,04 €	87,33 €
PSG1.5-38S	PSG1.5-38SL	38	57,0	60,0	12	45	0,171 - 0,069	11,38	8,85	0,467	83,34 €	95,67 €
PSG1.5-40S	PSG1.5-40SL	40	60,0	63,0	12	45	0,171 - 0,069	15,30	11,90	0,500	86,63 €	99,49 €
PSG1.5-42S	PSG1.5-42SL	42	63,0	66,0	12	45	0,171 - 0,069	16,07	12,50	0,534	87,07 €	99,96 €
PSG1.5-45S	PSG1.5-45SL	45	67,5	70,5	12	45	0,171 - 0,069	17,21	13,39	0,589	88,93 €	102,11 €
PSG1.5-48S	PSG1.5-48SL	48	72,0	75,0	12	45	0,171 - 0,069	18,36	14,28	0,648	95,03 €	109,10 €

Dimensioni in mm

# Modulo 1,5



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco	Coppia (Nm)	Massa	Prezzo unit. da 1 a 5		
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303	Inox 316	
								(kg)				
PSG1.5-50S	PSG1.5-50SL	50	75,0	78,0	14	55	0,171 - 0,069	22,68	17,64	0,774	106,19 €	121,95 €
PSG1.5-52S	PSG1.5-52SL	52	78,0	81,0	14	55	0,171 - 0,069	23,59	18,35	0,817	111,61 €	128,11 €
PSG1.5-55S	PSG1.5-55SL	55	82,5	85,5	14	55	0,173 - 0,067	24,95	19,40	0,885	114,41 €	131,37 €
PSG1.5-58S	PSG1.5-58SL	58	87,0	90,0	14	55	0,173 - 0,067	26,31	20,46	0,956	117,01 €	134,36 €
PSG1.5-60S	PSG1.5-60SL	60	90,0	93,0	14	55	0,173 - 0,067	32,39	25,19	1,006	118,12 €	135,65 €
PSG1.5-62S	PSG1.5-62SL	62	93,0	96,0	14	55	0,173 - 0,067	33,47	26,03	1,058	120,46 €	138,31 €
PSG1.5-65S	PSG1.5-65SL	65	97,5	100,5	14	55	0,173 - 0,067	35,09	27,29	1,138	125,00 €	143,50 €
PSG1.5-68S	PSG1.5-68SL	68	102,0	105,0	16	65	0,173 - 0,067	36,71	28,55	1,324	132,56 €	152,23 €
PSG1.5-70S	PSG1.5-70SL	70	105,0	108,0	16	65	0,173 - 0,067	37,79	29,39	1,383	137,30 €	157,68 €
PSG1.5-72S	PSG1.5-72SL	72	108,0	111,0	16	65	0,173 - 0,067	38,87	30,23	1,443	145,16 €	166,68 €
PSG1.5-75S	PSG1.5-75SL	75	112,5	115,5	16	65	0,173 - 0,067	40,49	31,49	1,536	154,75 €	177,66 €
PSG1.5-78S	PSG1.5-78SL	78	117,0	120,0	16	65	0,173 - 0,067	42,10	32,75	1,633	163,08 €	187,28 €
PSG1.5-80S	PSG1.5-80SL	80	120,0	123,0	16	65	0,173 - 0,067	55,28	43,00	1,700	169,13 €	194,22 €
PSG1.5-82S	PSG1.5-82SL	82	123,0	126,0	16	65	0,175 - 0,065	56,66	44,07	1,768	176,86 €	203,06 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DOMI50  
Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



TCXR  
Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio



HLC19  
Rinvio angolare a dentatura spiriodale, Fino a 43Nm



RBN  
Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene




PLM-SC  
Magnete piatto, With threaded hole



PW\_PWG15  
Vite senza fine di precisione, Acciaio



BLH70  
Rinvio angolare a L, da 26 a 128 Nm



RPPM  
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



PSG125  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



F7-P-AM  
Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



CLA  
Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



BOXKU  
Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco - acciaio

## Prodotti correlati



PSG15S  
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



PSG15  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato