Modulo 3,0

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



Qualità grado 7e25




- ***Qualità grado 7e25* DIN 3961 (AGMA Q10)**
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRc
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice Standard	Codice Temprato	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Coppia (Nm) Temprato	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Standard	Prezzo unit. da 1 a 5 Temprato
PSG3.0-18	PSG3.0-18H	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	38,23	140,16	0,835	67,77 €	111,84 €
PSG3.0-19	PSG3.0-19H	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	40,35	147,95	0,896	70,32 €	116,06 €
PSG3.0-20	PSG3.0-20H	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	53,71	196,92	0,960	72,66 €	119,83 €
PSG3.0-21	PSG3.0-21H	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	56,39	206,77	1,190	75,01 €	123,78 €
PSG3.0-22	PSG3.0-22H	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	59,08	216,61	1,261	77,58 €	128,05 €
PSG3.0-23	PSG3.0-23H	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	61,76	226,46	1,335	80,04 €	132,14 €
PSG3.0-24	PSG3.0-24H	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	64,45	236,31	1,412	82,36 €	135,88 €
PSG3.0-25	PSG3.0-25H	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	67,13	246,15	1,493	87,35 €	144,13 €
PSG3.0-26	PSG3.0-26H	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	82,14	301,17	1,577	92,35 €	152,41 €
PSG3.0-27	PSG3.0-27H	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	85,30	312,76	1,664	94,58 €	156,07 €
PSG3.0-28	PSG3.0-28H	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	88,46	324,34	1,755	97,16 €	160,37 €
PSG3.0-29	PSG3.0-29H	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	91,62	335,93	2,171	101,17 €	166,93 €
PSG3.0-30	PSG3.0-30H	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	104,25	356,63	2,268	104,82 €	172,98 €
PSG3.0-32	PSG3.0-32H	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	111,20	380,40	2,473	112,45 €	185,58 €
PSG3.0-35	PSG3.0-35H	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	121,63	416,07	2,805	130,25 €	214,97 €
PSG3.0-38	PSG3.0-38H	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	132,05	451,73	3,167	139,82 €	230,70 €
PSG3.0-40	PSG3.0-40H	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	177,62	528,93	3,425	143,73 €	237,18 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


SGL

Brache di sollevamento, 2 asole


T0

Molla di torsione, Inox


Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio


AHEX

Riduttore manuale, Barra esagonale


PRF-SRA

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serruta


SFWR

Supporto per estremità dell'albero, Elemento a muro


CRLHR

Gancio ad occhio con sicurezza alta resistenza,


UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto


VCMB

Vite di giunzione metallo/legno, Inox


SCE_SS

Serracavo, Inox


YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6


NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi

Prodotti correlati


PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato


PSG3S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303