

Ingranaggio a denti dritti

Inox 303 o inox 316

Modulo

3,0

- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)

- Materiale:

Inox 303

Inox 316

- Dentatura tagliata a norma DIN 867

- Spessore del dente a norma DIN 3967

- Rendimento vicino al 98%

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)


- Scanalatura a chiave
normalizzata
a norma DIN 6885 (JS9)

- Foro maschiato

- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min



Qualità grado 7e25

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSG3.0-18S	PSG3.0-18SL	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	22,94	17,84	0,851	91,52	€ 105,09
PSG3.0-19S	PSG3.0-19SL	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	24,21	18,83	0,913	94,94	€ 109,02
PSG3.0-20S	PSG3.0-20SL	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	32,22	25,06	0,978	98,08	€ 112,62
PSG3.0-21S	PSG3.0-21SL	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	33,83	26,32	1,213	101,28	€ 116,30
PSG3.0-22S	PSG3.0-22SL	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	35,45	27,57	1,285	104,76	€ 120,26
PSG3.0-23S	PSG3.0-23SL	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	37,06	28,82	1,360	108,11	€ 124,12
PSG3.0-24S	PSG3.0-24SL	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	38,67	30,08	1,439	111,19	€ 127,66
PSG3.0-25S	PSG3.0-25SL	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	40,28	31,33	1,521	117,92	€ 135,39
PSG3.0-26S	PSG3.0-26SL	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	49,28	38,33	1,607	124,69	€ 143,18
PSG3.0-27S	PSG3.0-27SL	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	51,18	39,81	1,696	127,70	€ 146,59
PSG3.0-28S	PSG3.0-28SL	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	53,07	41,28	1,789	131,19	€ 150,65
PSG3.0-29S	PSG3.0-29SL	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	54,97	42,75	2,212	136,60	€ 156,82
PSG3.0-30S	PSG3.0-30SL	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	62,55	48,65	2,312	141,50	€ 162,48
PSG3.0-32S	PSG3.0-32SL	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	66,72	51,89	2,520	151,84	€ 174,33
PSG3.0-35S	PSG3.0-35SL	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	72,98	56,76	2,859	175,87	€ 201,92
PSG3.0-38S	PSG3.0-38SL	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	79,23	61,62	3,228	188,74	€ 216,71
PSG3.0-40S	PSG3.0-40SL	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	106,57	82,89	3,491	194,04	€ 222,82

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TCLar

Tenditore per catena automatico, Con pattino largo



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



P55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



RBntc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...



PTA40

Articulated foot with solid base foot Ø 40, 3000N



CFF

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



PLM-SC

Magnete piatto con foro svasato, Con foro fresato



ACM_AZ

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



BPHRF

Sfera portante, Forte



WS20

Binario Drylin® W, Binario



UCF_SS

Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox, Inox

Prodotti correlati



PSG35

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato